



RFID-Transponder


IQC21-10 10pcs

- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Konform mit ISO 15693
- 64 Bit Fixcode
- 896 Bit Speicher frei verfügbar
- Schutzart IP67
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Datenträger



Abmessungen




Technische Daten

Allgemeine Daten		
Betriebsfrequenz		13,56 MHz
Übertragungsrate		26 kBit/s
Speicher		
Chip Typ		I-CODE SLIX (NXP)
EEPROM		896 Bit
UID		64 Bit
Speicherorganisation		4 Byte/Block
Lesezyklen		unbegrenzt
Schreibzyklen		100000
Datenhaltezeit		50 Jahre
Richtlinienkonformität		
Funkanlagen		
Richtlinie 2014/53/EU		EN 300330
RoHS		
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)		IEC/EN 63000
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529
RFID		ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3

Technische Daten


Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP67
Material		
Gehäuse		PBT
Vergussmasse/Härter		CY 221/HY 2966
Montage		
In Metall		ja
Auf Metall		ja
In Luft		ja
Abmessungen		
Höhe		4,4 mm
Höhentoleranz		± 0,1 mm
Durchmesser		9,9 mm
Durchmessertoleranz		± 0,1 mm
Bauform		Zylindrisch
Hinweis		Verpackungseinheit 10 Stück

Lesebereich in Aluminium IQC21-10



Veröffentlichungsdatum: 2024-06-14 Ausgabedatum: 2024-06-14 Dateiname: 263241_ger.pdf

Lesebereich in Stahl IQC21-10



- ① IQH1-18GM-V1 ② IQH1-F61-V1 ③ IQH1-FP-V1
 ④ IQH1-F15-V1