

RFID-Transponder

IQC33-10 10pcs




- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Konform mit ISO 15693
- 16 kBit großer Speicher frei verfügbar
- 64 Bit Fixcode
- Verpackungseinheit: 10 Stück

Datenträger



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Betriebsfrequenz		13,56 MHz
Übertragungsrate		26 kBit/s
Speicher		
Chip Typ		FRAM MB89R118 (Fujitsu)
FRAM		16 kBit
UID		64 Bit
Speicherorganisation		8 Byte/Block
Lesezyklen		unbegrenzt
Schreibzyklen		unbegrenzt
Datenhaltezeit		10 Jahre
Richtlinienkonformität		
Funkanlagen		
Richtlinie 2014/53/EU		EN 300330
RoHS		
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)		IEC/EN 63000
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529

Veröffentlichungsdatum: 2024-06-14 Ausgabedatum: 2024-06-14 Dateiname: 263243_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

RFID	ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	PBT
Vergussmasse/Härter	CY 221/HY 2966
Montage	
In Metall	ja
Auf Metall	ja
In Luft	ja
Masse	1 g
Abmessungen	
Höhe	4,5 mm
Höhentoleranz	± 0,1 mm
Durchmesser	10 mm
Durchmessertoleranz	- 0,2 mm
Bauform	Zylindrisch
Hinweis	Verpackungseinheit 10 Stück

Lesebereich in Luft IQC33-10



Veröffentlichungsdatum: 2024-06-14 Ausgabedatum: 2024-06-14 Dateiname: 263243_ger.pdf

- ① IQH1-18GM-V1 ② IQH1-F61-V1 ③ IQH1-FP-V1
④ IQH1-F15-V1