




Kabelverschraubungen, Metall, für armierte Kabel

CG.AR.NPT3/8.BN.C.16.K01

- Für armierte Kabel
- Messing vernickelt
- Gewinde NPT 3/8"
- Dichtung Chloropren
- Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör



Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2024-07-17 Ausgabedatum: 2024-07-17 Dateiname: 291414_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Abmessungen

Details siehe Tabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör)
2	O-Ring
3	Verschraubungskörper Basis
4	Innerer Dichtungseinsatz für Kabel ohne Armierung
5	O-Ring
6	Armierungskonus
7	Armierungs-Haltering
8	O-Ring
9	Äußerer Dichtungseinsatz für Kabel inklusive Armierung
10	Verschraubungskörper
11	Druckmutter
D	Klemmbereich, Durchmesser Kabel ohne Armierung an innerem Dichtungseinsatz
D1	Klemmbereich, Durchmesser Kabelmantel mit Armierung an äußerem Dichtungseinsatz
D2	Eckmaß
H	Länge außerhalb Gehäuse
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Kabeltyp	armierte Kabel	
Klemmbereich (D)		6 ... 11 mm
Gewindetyp		NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)		NPT 3/8"
Schutzart		IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material		
Finish		Eigenfarbe silber
Kabelverschraubung		Messing, vernickelt
Flachdichtung		Aramidfasern gebunden mit NBR
O-Ring		Chloropren
Dichtungseinsatz		Chloropren
Masse		
Einzelkomponente		ca. 143 g
Verpackungseinheit		ca. 172 g
Abmessungen		
Eckmaß (D2)		27 mm
Min. Stärke der Armierung		0,4 mm
Max. Stärke der Armierung		1,3 mm
Durchmesser Kabelmantel (D1)		8 ... 15 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)		17,2 ... 17,4 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)		63,5 mm
Schlüsselweite (SW1)		25 mm
Schlüsselweite (SW2)		25 mm
Schlüsselweite (SW3)		25 mm
Gewindelänge (TL)		16 mm

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-17 Ausgabedatum: 2024-07-17 Dateiname: 291414_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Gesamtlänge (L)	79,5 mm
Anzugsdrehmoment	
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)	4 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)	35 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)	25 Nm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 14 ATEX 033X
Kennzeichnung	⊕ II 2 GD Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen	
IECEx-Zulassung	IECEx CES 14.0022X
UKCA-Zulassung	CML 22 UKEX 1266X
INMETRO-Zulassung	DNV 20.0028 X
CCoE-Zulassung	PESO A/P/HQ/KA/104/5575 (P418742)
IA-Zulassung	MASC MS/17-2357X
CCC-Zulassung	2021312313000346
Konformität	
Schutzart	EN 60529
Allgemeine Informationen	
Liefermenge	1
Lieferumfang	Kabelverschraubung Schutzhülle PVC Kurzanleitung
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .