





Induktiver Sensor

921LC2

- Basisreihe
- 2 mm bündig



Abmessungen



Technische Daten


Allgemeine Daten		
Schaltfunktion		Öffner (NC)
Ausgangstyp		NAMUR
Schaltabstand	s _n	2 mm
Einbau		bündig
Gesicherter Schaltabstand	s _a	0 ... 1,62 mm
Ausgangsart		2-Draht
Kenndaten		
Nennspannung	U _o	8,2 V
Betriebsspannung	U _B	5 ... 15 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 1000 Hz
Stromaufnahme		
Messplatte nicht erfasst		min. 2,7 mA
Messplatte erfasst		≤ 1,8 mA
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000

Veröffentlichungsdatum: 2024-05-28 Ausgabedatum: 2024-06-07 Dateiname: 450097_ger.pdf

Technische Daten

Normen		EN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate		
CCC-Zulassung		Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
Mechanische Daten		
Anschlussart		Lötanschluss
Gehäusematerial		PA
Stirnfläche		PA
Schutzart		IP67
Abmessungen		
Länge		6,5 mm
Durchmesser		10 mm

Anschluss



Veröffentlichungsdatum: 2024-05-28 Ausgabedatum: 2024-06-07 Dateiname: 450097_ger.pdf