


**型号****NEB22-30GM60-E2-V1****特性**

- 标准系列
- 22 mm 类齐平安装
- 检测距离增长

接线形式**附件****BF 30**

安装支架

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC


电缆插头

V1-W

不带线电缆插座

V1-G

不带线电缆插座

外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 s_n	22 mm	
安装	类齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 17.8 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.25	
衰减系数 r_{Cu}	0.22	
衰减系数 r_{V2A}	0.65	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V	
开关频率 f	0 ... 150 Hz	
迟滞 H	典型值 5 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 U_d	≤ 5 V	
工作电流 I_L	0 ... 200 mA	
漏电流 I_r	≤ 0.1 mA	
空载电流 I_o	≤ 10 mA	
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜, 镀铬
感应面	PBT
防护等级	IP67