




型号

NBB5-18GM50-E2-C-V1

特性

- 防焊

接线形式



附件

BF 18

安装支架

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头


V1-W

不带线电缆插座

V1-G

不带线电缆插座

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP 常开
额定动作距离 s_n	5 mm
安装	齐平安装
输出极性	DC
可靠动作范围 s_a	0 ... 4.05 mm
衰减系数 r_{AI}	0.3
衰减系数 r_{Cu}	0.2
衰减系数 r_{V2A}	0.6

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 800 Hz
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.5 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时
空载电流 I_o	≤ 15 mA
恒定磁场 B	150 mT
交变磁场 B	150 mT
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜, 特氟珑涂层
感应面	PPS
防护等级	IP67