


**型号****NCB2-12GM40-Z1-V1****特性**

- 标准系列
- 2 mm 齐平安装

接线形式**附件****BF 12**

安装支架

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC


电缆插头

V1-W

不带线电缆插座

V1-G

不带线电缆插座

外形尺寸**技术参数****一般说明**

| | | |
|----------------|---------------|----|
| 开关点功能 | DC | 常闭 |
| 额定动作距离 s_n | 2 mm | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作范围 s_a | 0 ... 1.62 mm | |
| 衰减系数 r_{Al} | 0.28 | |
| 衰减系数 r_{Cu} | 0.23 | |
| 衰减系数 r_{V2A} | 0.7 | |

额定等级

| | |
|------------|------------------|
| 工作电压 U_B | 5 ... 60 V |
| 开关频率 f | 0 ... 800 Hz |
| 迟滞 H | 1 ... 10 典型值 5 % |
| 反极性保护 | 忽略 |
| 短路保护 | 脉冲 |
| 电压降 U_d | ≤ 5 V |
| 工作电流 I_L | 2 ... 100 mA |
| 漏电流 I_r | 0 ... 0.5 mA 典型值 |
| 开关状态指示 | 黄色全方位 LED 指示灯 |

符合标准

| | |
|----|--------------------|
| 标准 | IEC / EN 60947-5-2 |
|----|--------------------|

周围环境

| | |
|------|-------------------------------|
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|------|-------------------------------|

机械特性

| | |
|------|---------|
| 接线形式 | V1- 连接器 |
| 外壳材料 | 高级钢 |
| 感应面 | PBT |
| 防护等级 | IP67 |