




型号

NBB1-4GM22-E2

特性

- 1 mm 齐平安装
- 设计小巧

接线形式




附件

BF 4

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 s_n	1 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 0.81 mm	
衰减系数 r_{Al}	0.4	
衰减系数 r_{Cu}	0.29	
衰减系数 r_{V2A}	0.76	
衰减系数 r_{Brass}	0.46	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 700 Hz
迟滞 H	典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 100 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.1 mA 典型值在 25 °C 时
空载电流 I_o	≤ 10 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.055 mm ²
外壳材料	不锈钢
感应面	PC
防护等级	IP67

符合标准

标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----	---

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求