








### 型号

### NMB2-12GM55-E2-FE


## 特性

- 不锈钢感应面
- 检测距离 2 mm
- 3-线 DC
- 铁磁性金属

## 电气接线



# 外形尺寸



44.	1	4	77/
技	ж	ᅏ	₽₩
1/4/	4 12	_	~~

W.1.2 M		
一般说明		
开关点功能		PNP NO
额定检测距离	s <sub>n</sub>	2 mm
安装		齐平安装
输出极性		DC
可靠动作距离	s <sub>a</sub>	0 1.62 mm
目标检测物		铁磁性金属
衰减系数	r <sub>Al</sub>	0
衰减系数	r <sub>Cu</sub>	0
衰减系数	$r_{V2A}$	0.6 - 0.8
衰减系数	r <sub>1.4401</sub>	0.1
衰减系数	r <sub>St37</sub>	1
衰减系数	r <sub>Brass</sub>	0
额定等级		
工作电压	$U_B$	10 30 V
开关频率	f	100 Hz
迟滞	Н	3 15 典型值 5 %
反极性保护		有
短路保护		脉冲
电压降	$U_d$	≤ 2 V DC
工作电流	ΙL	≤ 200 mA
漏电流	l <sub>r</sub>	≤ 10 μA
空载电流	I <sub>o</sub>	≤ 10 mA
指示灯 / 动作说明		
工作状态指示		双 LED

工作状态指示

双 LED 绿色: 电源 黄色:输出

周围环境

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 环境温度

机械特性

2 m, PUR 电缆 接线形式 导线截面积  $0.34 \text{ mm}^2$ 不锈钢 1.4305 / AISI 303 外壳材料 不锈钢 1.4305 / AISI 303 感应面 IP69K 防护等级

符合标准

EN 60947-5-2:2007 标准 IEC 60947-5-2:2007

认证和证书

UL 认证 cULus Listed,一般要求 CSA 认证 cCSAus Listed,一般要求

Pepperl+Fuchs Group www.pepperl-fuchs.com