



6GR6231-3BB00-PF	Compact range M18S, normally open Kompaktreihe M18S, Schließer	Connector M12 Stecker M12
-------------------------	---	----------------------------------

Size/Bauform : cylindrical M18 Shorty/zyllindrisch M18 Shorty
straight form /gerade-Bauform

Function/Funktion : **Retroreflective/Reflexionsschranke**

Operating distance/Schaltabstand

Sensing range/Erfassungsbereich : 0 ... 400 mm
Focusing range/Einstellbereich : 115 ... 400 mm
Switching zone size/Fensterbreite : +/- 35 mm
Adjustment/Einstellung : Teach-in via Pin/Teach-in über Pin
Switching hysteresis/Hysterese H : 2 mm
Standard target/Normmessplatte : 20 x 20 mm
Rated ultrasonic frequency/
Ultraschallnennfrequenz : 300 kHz

Output/Ausgang

Output/Ausgangsart : pnp
Switching function/Schaltfunktion : Normally open/Schließer
Rated operational current/
Bemessungsbetriebsstrom Ie : 150 mA
Output voltage drop/Spannungsfall max. Ud : 2 V
Off-state current/Reststrom Ir : max. 0,01 mA
Short circuit strength/Kurzschlußfestigkeit : built-in/eingebaut
Overload withstand capability/
Überlastfestigkeit : built-in/eingebaut

Power supply voltage/ Versorgungsspannung

Rated operational voltage/
Bemessungsbetriebsspannung Ue : 24 V DC
Operating voltage range/
Betriebsspannungsbereich UB : 20 ... 30 V DC
No-load supply current/Leerlaufstrom Io : max. 20 mA
max. ripple content/zul. Restwelligkeit : 10 %

Teach-in/Lerneingang

Function/Funktion	:	Position of switching zone/ Lage Schaltbereichsfenster
max. input voltage/max. Eingangsspannung	:	Operational voltage/Betriebsspannung
max. L-Level (Teach-in active)/ max. L-Pegel (Teach-in aktiv)	:	< 0,7 V
min. H-Level (Teach-in inactive)/ min. H-Level (Teach-in inaktiv)	:	15 V
Input resistance (No-load supply current)/ Eingangswiderstand (Stromsenke)	:	16 kOhm
min. Teach-in time/min. Teach-in Zeit	:	3 sec
Synchronization/Synchronisieranschluß	:	not built-in/nicht eingebaut

Times/Zeiten

Frequency of operating cycles/ Schaltfrequenz	f	:	10 Hz
Time delay before availability/ Bereitschaftsverzug	tv	:	20 ms
Response time/Ansprechzeit		:	50 ms

Temperatures/Temperaturen

Rated temperature/ Bemessungstemperatur	Tu	:	25 Cel
Ambient temperature range/ zul. Umgebungstemperatur	Ta	:	-25 ... +70 Cel
Storage temperature range/ zul. Lagertemperatur	Ts	:	-40 ... +85 Cel
Thermal drift (teach value)/ Temperaturdrift (Toleranzwert)			
by heating treatment/bei Erwärmung		:	+ 0,17 % / K
by cooling off/bei Abkühlung		:	- 0,17 % / K

Electrical protections/

Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV

Reverse voltage protection/ Verpolungsschutz	:	built-in/eingebaut
Wire breakage protection/ Drahtbruchsicherheit	:	built-in/eingebaut
Inductive overvoltage/Induktionsschutz	:	built-in/eingebaut
False pulses/Einschaltfehlimpuls	:	suppressed/unterdrückt
IEC 61000-4-2		4 kV
IEC 61000-4-3		10 V/m
IEC 61000-4-4		2 kV
IEC 61000-4-6		10 V/m
EN 55011		Class B

Mechanical protections/

Mechanische Schutzmaßnahmen

Degree of protection/Schutzart	:	IP 67
Shock/Schockbeanspruchung	:	30 g; 11 ms duration/Einwirkdauer
Vibration/Schwingbeanspruchung	:	10 bis 55 Hz, 1 mm amplitude/Amplitude
Max. tightening torque/ max. Anzugsdrehmoment	:	60 Nm

Indicators/Anzeigen

: LED (yellow)/LED (gelb):
 Switching status: On: LED shines/
 Schaltzustand: Ein: LED leuchtet
 Teach-in mode: LED flashes/
 Teach-in Modus: LED blinkt

Mounting conditions/ Einbaubedingungen

Mounting position/Einbaulage : any/beliebig
 Max. cable length/
 max. zulässige Leitungslänge : 300 m

Constructive characteristics/ Konstruktive Merkmale

Housing material/Gehäuse : brass nickel-plated/Messing vernickelt
 Connection/Anschluß : Connector M12, 4-pole/Stecker M12, 4-polig
 Direction of radiation/Abstrahlrichtung : Front side/stirnseitig
 Weight/Gewicht : 0,03 kg

