



CE
0102




型号

NJ3-18GK-S1N-130

特性

- 3 mm 齐平安装在 ST37 / 1.0037

电气接线




附件

BF 18

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能		NAMUR 常开
额定检测距离	s_n	3 mm
安装		齐平安装在低碳钢中
输出极性		安全功能
可靠动作距离	s_a	0 ... 2.4 mm
衰减系数	r_{Al}	1
衰减系数	r_{Cu}	1
衰减系数	r_{V2A}	0

额定等级

工作电压	U_o	8 V
开关频率	f	0 ... 200 Hz
迟滞	H	典型值 0.1 %

电流消耗

未检测到金属板	≤ 1 mA
检测到金属板	≥ 3 mA

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:2004
标准	VDE 0660 Part 209

周围环境

环境温度	-25 ... 130 °C (248 ... 403 K)
------	--------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, 硅树脂电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材质	PPS; Ryton R4
感应面	PPS; Ryton R4
防护等级	IP68
注意	只适用于非铁质金属

NEPSI

介绍

标准符合

防爆标志

综述

允许最高环境温度

安装与调试

产品使用特殊要求

产品使用注意事项

中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.4-2000

Ex ia II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

- NJ40-FP-SN* 型接近开关的外壳为塑料材质，在用于爆炸性气体环境气体组别为 IIC 时，使用和维护过程中必须采取可避免静电引燃危险的安全措施，以防静电危险。
- 为避免产生静电危险，下列型号接近开关外壳的金属部件必须可靠接地。

NJ2-11-SN-G*	NJ6-22-SN-G*	NJ6S1+U3+N*
N6S1+U4+N*	NJ15S+U3+N*	NJ15S+U4+N*
N20S+U3+N*	NJ20S+U4+N*	NJ40-FP-SN-P3*
N40-FP-SN-P4*		

- 该系列产品在使用时，电气连接件的装配必须达到 GB4208-1993 标准所要求的 IP20 以上外壳防护等级。
- 该系列产品用于 -60 °C ... -20 °C 以下环境时，必须安装于符合下列要求的外壳内以避免机械冲击。
 - (1) 含镁量小于 6% 的金属外壳。
 - (2) 或在所安装的塑料外壳表面设置一个警告牌标明避免静电引燃危险所应采取的安全措施。
 - (3) 或所安装的塑料外壳的材质符合 GB3836.1-2000 第 23.4.7.8 条的考核要求。

- 接近开关必须与经本安防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守接近开关和所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

- 接近开关与关联设备共同构成本安防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_o \leq U_i, I_o \leq I_i, P_o \leq P_i, C_o \geq C_i + C_c, L_o \geq L_i + L_c$$

注：U_o、I_o、P_o、C_o 和 L_o 分别代表关联设备的本安输出参数及外部允许参数：

C_c、L_c 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

- 接近开关与关联设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地。
- 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
- 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备 第 13 部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50257-1996“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。

NEPSI

介绍

标准符合

防爆标志

综述

允许最高环境温度

安装与调试

产品使用特殊要求

产品使用注意事项

中国防爆操作指南

GB3836.1-2000, GB3836.8-2003

Ex nL II CT1-T6

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 NEPSI 鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 NEPSI 鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

• NJ40-FP-SN* 型接近开关的外壳为塑料材质，在用于爆炸性气体环境气体组别为 IIC 时，使用和维护过程中必须采取可避免静电引燃危险的安全措施，以防静电危险。

• 为避免产生静电危险，下列型号接近开关外壳的金属部件必须可靠接地。

NJ2-11-SN-G*	NJ6-22-SN-G*	NJ6S1+U3+N*
N6S1+U4+N*	NJ15S+U3+N*	NJ15S+U4+N*
N20S+U3+N*	NJ20S+U4+N*	NJ40-FP-SN-P3*
N40-FP-SN-P4*		

• 该系列产品在使用时，电气连接件的装配必须达到 GB4208-1993 标准所要求的 IP54 以上外壳防护等级。

• 该系列产品用于 -60 °C ... -20 °C 以下环境时，必须安装于符合下列要求的外壳内以避免机械冲击。

(1) 含镁量小于 6% 的金属外壳。

(2) 或在所安装的塑料外壳表面设置一个警告牌标明避免静电引燃危险所应采取的安全措施。

(3) 或所安装的塑料外壳的材质符合 GB3836.1-2000 第 23.4.7.8 条的考核要求。

• 接近开关必须与经防爆认证的关联限能设备配套共同组成 "nL" 型防爆系统方可使用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所。其系统接线必须同时遵守接近开关和所配关联限能设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。

• 接近开关与关联限能设备共同构成 "nL" 型防爆系统时，必须同时满足下列要求：

$$U_o \leq U_i, I_o \leq I_i, P_o \leq P_i, C_o \geq C_i + C_c, L_o \geq L_i + L_c$$

注：U_o、I_o、P_o、C_o 和 L_o 分别代表关联限能设备的输出参数及外部允许参数；

C_c、L_c 分别代表连接电缆的分布电容和电感。

• 接近开关与关联限能设备的延长连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地。

• 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

• 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品说明书、GB3836.13-1997 “爆炸性气体环境用电气设备 第 13 部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”、GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”及 GB50257-1996 “电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境 电气装置施工及验收规范”的有关规定。