



CE


## 型号

NBB1,5-8GM30-E2-C-V1

## 特性

- 防焊

## 接线形式



## 附件

## BF 8

安装支架

## V1-G

不带线电缆插座

## V1-W

不带线电缆插座

## V1-G-2M-PVC

电缆插头


## V1-W-2M-PVC

电缆插头

## EXG-08

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	$s_n$	1.5 mm
安装	齐平安装	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 1.215 mm
衰减系数 $r_{Al}$	0.3	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.25	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.65	

## 额定等级

工作电压	$U_B$	10 ... 30 V
开关频率	$f$	0 ... 1800 Hz
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 3$ V
工作电流	$I_L$	0 ... 100 mA
空载电流	$I_o$	$\leq 20$ mA
交变磁场	$B$	100 mT
开关状态指示	黄色多孔 LED 指示灯	

## 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	黄铜, 特氟珑涂层
感应面	PPS; Ryton R4
防护等级	IP67