




型号

NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3

特性

- 基本系列
- 0.8 mm 齐平安装
- M8 线缆插座

接线形式




针脚



线色符合 EN 60947-5-2

1	BN	(brown)
3	BU	(blue)
4	BK	(black)




附件

BF 4

安装支架

安装条件见网上文档 :tdoct0846aeng.pdf

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 s_n	0.8 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 s_a	0 ... 0.648 mm	
衰减系数 r_{AI}	0.45	
衰减系数 r_{Cu}	0.4	
衰减系数 r_{303}	0.77	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V
开关频率 f	0 ... 3000 Hz
迟滞 H	典型值 5 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 3 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
漏电流 I_r	0 ... 0.1 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时
空载电流 I_o	≤ 10 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

机械特性

接线形式	M8 x 1, 3-Pin 连接器带 PVC 300 mm 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	不锈钢
感应面	PC
防护等级	IP67

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007
----	-------------------------

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识