



## Bestellbezeichnung

**KLR 00-1,0-2,0-K58**

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M3

## Merkmale

- Gewinde M3
- Biegsame Spitze

## Serie

### Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Beschreibung

### Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



## Zubehör

### OMH-LL-M3

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M3

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 15 mm SU18/35: 88 mm SU19: 15 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm
Lichtleiterdurchmesser	d	1 mm
Adapterform		00
Endstück		Biegsame Spitze
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

### Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

## Abmessungen

