




Abmessungen



Bestellbezeichnung

ICC-12-T1

Codeträger

Merkmale

- Batterieloser Codeträger
- 28 Bit Fixcode
- Von der bedruckten Seite lesbar
- Bündig in Metall einbaubar
- Schutzart IP67
- Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 130 °C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	250 kHz
Übertragungsrate	7,8 kBit/s
Lebensdauer bei hohen Temperaturen	im Betrieb (130 °C): 5000 h bei Lagerung (150 °C): 2500 h

Speicher

Typ/Größe	ROM 64 Bit (28 Bit Code, 36 Bit Datensicherung)
Lesezyklen	unbegrenzt

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 130 °C (248 ... 403 K)
Lagertemperatur	-40 ... 150 °C (233 ... 423 K)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67 nach EN 60529
Material	
Gehäuse	Ryton R4
Vergussmasse/Härter	CY 221/HY 2966

Hinweise

Der Codeträger wird gelesen, wenn die mit dem Pepperl+Fuchs Logo versehene Fläche zum Lesekopf zeigt.