

Acoplamiento


9409 8*8



- Transmisión exenta de juego de movimientos giratorios y con sincronización angular
- Gran rigidez de resorte
- Material: acero inoxidable y aluminio anodizado

Acoplamiento de fuelle

Dimensiones



Datos técnicos

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Datos mecánicos	
Diámetro de ondas	d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
Material	
Brida	Aluminio, eloxado
Fuelles	acero inoxidable
Masa	aprox. 16 g
Velocidad de rotación	máx. 10000 min ⁻¹
Par de giro max.	1 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación	1,5 Nm
Distancia radial	máx. ± 0,3 mm
Desplazamiento axial	máx. ± 0,5 mm
Error angular	máx. ± 4 °
Rigidez del resorte de torsión	140 Nm / rad
Rigidez del resorte radial	10 N / mm
Momento de inercia	9 g cm ²

Fecha de publicación: 2022-08-27 Fecha de edición: 2022-12-12 : 040622_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS