




Kupplung

9402 8*8

- Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
- Stark schwingungsdämpfend
- Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Geringe Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Keine bewegten Teile
- Sehr robuste Ausführung

Federstahlkupplung

Abmessungen



Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Mechanische Daten	
Wellendurchmesser	d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
Material	
Feder	Federstahl, vernickelt
Endstück	Zink-Druckguss
Masse	28 g
Drehzahl	max. 3000 min
Max. Drehmoment	0,5 Nm
Radialversatz	max. ± 1 mm
Axialversatz	max. ± 1 mm
Winkelfehler	max. ± 5 °
Verdrehwinkel	bei Drehmoment 0,25 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts	50 °
Drehrichtung links	70 °
Trägheitsmoment	10 kg m ² x 10 ⁻⁷

Veröffentlichungsdatum: 2022-08-27 Ausgabedatum: 2022-12-12 Dateiname: 046723_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Technische Daten

Befestigung	Klemmschrauben M4 x 4, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschrauben	max. 1,5 Nm

Veröffentlichungsdatum: 2022-08-27 Ausgabedatum: 2022-12-12 Dateiname: 046723_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**