



Orderbenämning

NJ1,5-F-N-Y125794

Kännetecken

- Komfortserie
- 1,5 mm ej i plan

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n	1,5 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		NAMUR
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,22 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 5000 Hz
Hysteres	H	typ. %

Strömförbrukning

Mätplatta ej registrerad	≥ 3 mA
Mätplatta registrerad	≤ 1 mA

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Ledare LIFYW
Ledartvårsnitt	0,06 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68


Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose

Avmätning



Anslutning



ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	C_i	≤ 25 nF
Effektiv inre induktivitet	L_i	≤ 50 μ H

Kungörelsedatum: 2015-02-24 11:19 Datum för utgåva: 2015-02-25 125794_swe.xml