



Codifica d'ordine

MB60-12GM50-E2-V1

Caratteristiche

- Linea base
- 60 mm allineato con magnete permanente DM 60-31-15

Accessori

BF 12

Flangia di fissaggio, 12 mm

V1-W-2M-PUR

scatola connessione cavi, M12, a 4 poli, cavo PUR

V1-G-2M-PUR

scatola connessione cavi, M12, a 4 poli, cavo PUR

EXG-12

Staffa di montaggio rapido con arresto

V1-G

Connettore femmina, M12, a 4 poli, configurabile

V1-W

Connettore femmina, M12, a 4 poli, configurabile

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NO PNP
Distanza di comando misura	s_n	60 mm
Montaggio incorporato		incorporabile, in metallo amagn.
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	s_a	10 ... 48,6 mm

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 5000 Hz
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	$\leq 1,5$ V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 300 mA
Corrente a vuoto	I_0	≤ 10 mA

Indicatori / Elementi di comando

Indicazione LED	giallo: Stato elettrico
-----------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	Connettore a spina M12 x 1 , 4 poli
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PA
Grado di protezione	IP67


Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Omologazioni e certificati

Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤ 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
------------------	--


Dimensioni



Allacciamento




Pinout




Colori dei conduttori secondo la EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Magnete DM 60-31-15



Magnete DM 25-32-07



Data di edizione: 2015-02-26 08:39 Data di stampare: 2015-02-26 130043_ita.xml