




## Abmessungen



## Bestellbezeichnung

### WCS3-CS70-L2

Codeschiene, Polyester-Laminat

## Merkmale

- Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Mit Vahle VKS-Lochung

## Hinweis

Laminat-Ausführung

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Länge	0,1 ... 314,5 m
Kurvenradius	≥ 300 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)

### Mechanische Daten

Materialstärke	0,75 ... 0,95 mm
Zugbeanspruchung	≤ 260 N
Material	Polyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizient	ca. $2,8 \times 10^{-5} / K$
Masse	40 g / m
Fertigungstoleranz	± 1 mm/m

### Allgemeine Informationen

Bestellinformationen	WCS3-CS70-L0: ohne Lochung WCS3-CS70-L1: mit Standard-Lochung WCS3-CS70-L2: mit Vahle VKS-Lochung
----------------------	---