



### Bestellbezeichnung

**MVH2000-F15-2.40**

Schreib-/Lesekopf

### Merkmale

- 2 LEDs zur Funktionsanzeige
- Schutzart IP65

### Zubehör

#### MVK-5

Anschlusskabel

#### MVK-10

Anschlusskabel

#### MVK-20

Anschlusskabel


#### MVK-30

Anschlusskabel

#### MVK-S-xxM

Anschlusskabel

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz	2,40 GHz ± 200 kHz
Übertragungsrate	76,8 kBit/s
Abgestrahlte Leistung	10 mW (10 dBm)
Arbeitsabstand	0,2 ... 1,5 m , maximal 3 m

#### Anzeigen/Bedienelemente

LED Tx	Kommunikation
LED OK	Power-on

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C (253 ... 343 K)
Schock- und Stoßfestigkeit	50 g, 11 ms, in alle 3 Raumachsen mit je 3 positiven und negativen Beschleunigungen nach IEC 68-2-27 und IEC 68-2-47

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	Kabel 0,3 m fest an den Kopf angeschlossen, max. Länge 1200 m, Verlängerungskabel als Zubehör

#### Material

Gehäuse	PBT
---------	-----

#### Montage

Abstand zwischen zwei Köpfen	8 m bei Arbeitsabstand 2 m
------------------------------	----------------------------

Masse	ca. 1200 g
-------	------------

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61326, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300440-1
Schutzart	EN 60529