


Verbindungskabel

V1S-G-2M-PUR-SUBD9

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Halogenfrei

Kabelstecker, M12, 4-polig, PUR-Kabel auf Sub-D-Buchse, 9-polig

Abmessungen



Technische Daten


Allgemeine Daten		
Polzahl		3
Bauform		M12-Stecker, gerade 9-polige Sub-D-Buchse
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 60 V DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Anschluss		1 x M12-Stecker, gerade 1 x SUB-D-Buchse
Material		
Kontakte		CuSn / Au
Kontaktoberfläche		Au
Griffkörper		TPU, grün


Veröffentlichungsdatum: 2021-08-20 Ausgabedatum: 2021-08-20 Dateiname: 194584_ger.pdf

Technische Daten

Kabel		PUR
Überwurfstecker		Zink-Druckguss
Aderisolation		PP
Kabel		feindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser		Ø 4,8 mm
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe		grau
Adern		4 x 0,34 mm²
Leiteraufbau		19 x 0,15 mm Ø
Länge	L	2 m
Entflammbarkeit		
Kontaktträger		94 HB
Gehäuse		94 V-2

Anschlussbelegung





Veröffentlichungsdatum: 2021-08-20 Ausgabedatum: 2021-08-20 Dateiname: 194584_ger.pdf