

# Stoppskruv


## AS 12/60

- Ställer säkert in den mekaniska positionen för ändlägesstopp



Stoppskruv till givare i F2-serien

### Mått



### Tekniska data

Mekaniska specifikationer	
Manövreringskraft	min. 3 N max. 20500 N
Material	Stål 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensioner	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Åtdragningsmoment	max. 26 Nm
Allmän information	
Anmärkning	Fäst låsmuttern ordentligt vid behov
Leveransomfattning	Stoppskruv Låsmutter

Kungöresedatum: 2020-03-24 Datum för utgåva: 2020-03-30 : 189992\_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS