



**Codifica d'ordine**

**SBL-8-H-4022**

Sensore fotoelettrico a riflessione con attenuazione dello sfondo

Con connettore a spina (M12 x 1), 4 poli

**Caratteristiche**

- Bassa differenza bianco-nero
- Per il montaggio tra i rulli di un convogliatore a rulli
- Classe di protezione IP65
- Allineamento codifica del connettore spostato di 90° rispetto a IEC 60947-5-2

**Certificazione**


I sensori della serie SBL sono adatti al controllo semplificato del flusso di merce di un convogliatore a rulli nella tecnica di movimentazione.

I sensori SBL dispongono di un mascheramento del fondo preciso secondo il metodo a 3 elementi. Oltre che per un eccellente mascheramento del fondo, si distingue per un'ottima insensibilità alla luce ambientale.

La merce o i contenitori per il trasporto di ogni colore e opacità vengono rilevati con precisione.


Grazie alla sua particolare forma, il sensore si adatta al montaggio tra i rulli o tra altre unità di trasporto. È quindi facilmente integrabile e protetto da eventuali danneggiamenti.

**Dimensioni**




**Allacciamento elettrico**

SBL-8-H




- = Intervento in presenza di luce
- = commutazione sullo scuro

**Appuntare conciliarsi**



**Indicatori/Elementi di comando**



1	Indicatore segnale	giallo
2	Regolatore dell'ampiezza di scansione	

Data di edizione: 2011-02-23 16:53 Data di stampare: 2011-02-23 206686\_ITA.xml

**Dati tecnici****Dati generali**

Campo di scansione	15 ... 600 mm
Campo di scansione min.	15 ... 250 mm
Campo di scansione max.	15 ... 600 mm
Zona di registrazione	250 ... 600 mm
Oggetto di riferimento	Bianco standard 200 mm x 200 mm
Trasmettitore fotoelettrico	IREDD
Tipo di luce	infrarosso, luce variabile , 880 nm
Differenza bianco-nero (6%/90%)	< 15 %
Diametro chiazza luce	circa. 40 mm Per distanza utile 600 mm
Limite luce estranea	Luce equivalente 30000 Lux , Lampada fluorescente 5000 Lux

**Caratteristiche sicurezza funzionale**

MTTF <sub>d</sub>	1100 a
Durata dell'utilizzo (T <sub>M</sub> )	20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %

**Indicatori / Elementi di comando**

Indicatore delle funzioni	LED giallo: si illumina in caso di riconoscimento di un oggetto
Elementi di comando	Regolatore dell'ampiezza di scansione

**Dati elettrici**

Tensione di esercizio	U <sub>B</sub>	24 V c.c. -20% +10%
Ondulazione		max. 10 %
Corrente a vuoto	I <sub>0</sub>	max. 30 mA

**Uscita**

Tipo di circuito	commutazione sullo scuro	
Uscita del segnale	1 PNP, a prova di cortocircuito, a polarità protetta	
Tensione di comando	max. 30 V DC	
Corrente di comando	max. 200 mA	
Frequenza di commutazione	f	100 Hz
Tempo di reazione		5 ms

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Temperatura di magazzino	-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)

**Dati meccanici**

Classe di protezione	IP65
Allacciamento	Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli
Materiale	
Involucro	Plastica
Uscita luce	Lente di plastica
Massa	circa. 50 g

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle direttive	Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Conformità alle norme	
Norma prodotto	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Resistenza agli urti	IEC / EN 60068, semisinusoidale, 40 g nel senso X, Y e Z
Resistenza alle vibrazioni	IEC / EN 60068-2-6, sinusoidale, 10 - 1000 Hz, 10 g nel senso X, Y e Z

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

**Accessori****OMH-SBL-01**


Staffa di montaggio per sensori della serie SBL

**Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm**

Cacciavite

Per ulteriori accessori, visitate il sito Internet.

## Curve/Diagrammi



## Informazioni aggiuntive

**Impiego conforme alla destinazione:**

Nell'interruttore fotoelettrico a riflessione con sistema di mascheramento dello sfondo l'emettitore e il ricevitore si trovano in un'unica custodia. Attraverso una disposizione angolare tra emettitore e ricevitore (2 elementi ricevitore) si ottiene una soppressione di oggetti al di fuori del campo di rilevamento.

Il rilevamento di oggetti avviene indipendentemente dal colore e dalla struttura delle superfici.

La forma speciale dei sensori rende possibile il montaggio tra due rulli in un impianto trasportatore al di sotto del materiale convogliato. È così possibile ottenere un montaggio di scarso ingombro con il quale si previene un danneggiamento meccanico del sensore da parte del materiale convogliato.

**Istruzioni di montaggio:**

I sensori possono essere fissati direttamente tramite fori passanti oppure montati tramite una staffa di montaggio o morsetti (non compresi nella fornitura).

La superficie sullo sfondo deve essere piana per evitare deformazioni dell'alloggiamento durante il fissaggio. Si consiglia di assicurare il dado e la vite con rosette elastiche per evitare una deregolazione del sensore.

**Per le varianti SBL-8-H-SL, -V, -Z**

È possibile collegare in cascata fino a 25 sensori con l'ausilio di una sola alimentazione. In questo modo quando il corrispondente sensore o il predecessore nella cascata non vede nessun oggetto viene eccitata un'elettrovalvola.

Tramite l'inoltro del blocco ( $V_T$ ) esiste anche la possibilità di bloccare contemporaneamente le valvole di tutti i sensori che si trovano nella cascata. A tale scopo la tensione di alimentazione positiva (+UB) deve essere collegata all'ingresso  $V_T$  del primo sensore.

**Regolazione:**

Orientare il sensore sullo sfondo. Se si accende il LED giallo, deve essere ridotto il campo di rilevamento con l'ausilio del regolatore dell'ampiezza di esplorazione finché il LED giallo non si spegne.

**Rilevamento degli oggetti:**

Posizionare l'oggetto da rilevare nel percorso del fascio. Se l'oggetto viene rilevato, il LED giallo si accende.

Se non si accende, si deve continuare a regolare l'ampiezza di esplorazione sul potenziometro finché il LED non si accende al rilevamento degli oggetti.

**Solo la variante SBL-8-H-SL-V-Z:**

In entrambi i regolatori nel lato anteriore del sensore le funzioni timer vengono utilizzate separatamente nelle procedure di attivazione/disattivazione.

In questo modo viene ottenuto un ritardo definito mediante il regolatore tra cambiamento di stato (oggetto riconosciuto -> oggetto non riconosciuto o viceversa) e cambio di marcia. La durata del ritardo può essere impostata fino a 2 secondi.

**Pulizia:**

Consigliamo di pulire ad intervalli regolari la superficie ottica e le connessioni a vite, come anche di controllare le connessioni di collegamento.

**Nota:**

Per l'impostazione dell'ampiezza di esplorazione, si consiglia di utilizzare il cacciavite acquistabile come accessorio.