



Codifica d'ordine

ML6-54-F/110/115a

Barriera ottica a riflessione
Cavo fisso con connettore M8, 3 poli


Caratteristiche

- Sensore di precisione per applicazioni standard
- Design miniaturizzato con opzioni di montaggio estremamente robuste e versatili
- Rilevamento affidabile degli oggetti fino a 0 mm: nessun punto cieco
- Punto luminoso piccolo e nitido
- Possibilità di montaggio facilitato dalla parte posteriore senza staffa di montaggio
- Versione non manomettibile grazie all'impossibilità di eseguire impostazioni

Certificazione


La serie ML6 è caratterizzata da un design standard, robusto e potente in un alloggiamento miniaturizzato. L'alloggiamento offre il grado di protezione IP67/IP69K, una lente food-grade, LED ad alta visibilità e robuste boccole metalliche per il montaggio. Sono disponibili sensori regolabili e a prova di manomissione con una doppia uscita push-pull. I sensori hanno un limite di luce ambiente elevato. I riflessi dallo sfondo vengono soppressi. Lo spot luminoso nitido e insolitamente piccolo e i tempi di risposta rapidi offrono la massima precisione di commutazione sui bordi degli oggetti. Le sorgenti luminose rosse chiaramente visibili facilitano l'allineamento. Il soppressore dello sfondo a fuoco fisso e ad alte prestazioni è una funzione utile. I sensori sono ideali per il rilevamento preciso di oggetti e per una vasta gamma di applicazioni.

Dimensioni



Allacciamento elettrico

Opzione:




- = Intervento in presenza di luce
- = commutazione sullo scuro

Appuntare conciliarsi



Indicatori/Elementi di comando



1	Indicazione di funzionamento	verde
2	Indicatore segnale	giallo
3	Asse ottico	

Data di edizione: 2015-04-09 10:34 Data di stampare: 2015-04-09 21:87:16_ita.xml

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Dati tecnici**Dati generali**

Distanza della portata	0 ... 5 m
Distanza del riflettore	0 ... 5 m
Portata limite	6 m
Oggetto di riferimento	Riflettore H85-2
Trasmettitore fotoelettrico	LED
Tipo di luce	rosso, luce variabile , 660 nm
Filtro polare	sì
Deviazione del angolo	max. $\pm 1^\circ$
Diametro chiazza luce	circa. 40 mm Per distanza utile 1 m
Angolo di apertura	1,7°
Limite luce estranea	
Luce equivalente	40000 Lux
Luce intermittente	5000 Lux

Caratteristiche sicurezza funzionale

MTTF _d	980 a
Durata dell'utilizzo (T _M)	20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %

Indicatori / Elementi di comando

Indicatore di esercizio	LED verde, acceso in modo permanente Power on , Indicatore di sottotensione: LED verde a pulsazioni (circa 0,8 Hz) , corto circuito : LED verde lampeggiante (circa 4 Hz)
Indicatore delle funzioni	LED giallo: stato elettrico ; Indicazione del funzionamento

Dati elettrici

Tensione di esercizio	U _B	10 ... 30 V DC
Ondulazione		max. 10 %
Corrente a vuoto	I ₀	< 20 mA a 24 V CC

Uscita

Tipo di circuito	Intervento in presenza di luce	
Uscita del segnale	1 uscita in controfase, a prova di cortocircuito, a polarità protetta	
Tensione di comando	max. 30 V DC	
Corrente di comando	max. 100 mA	
Caduta di tensione	U _d	$\leq 2,5$ V DC
Frequenza di commutazione	f	1 kHz
Tempo di reazione		500 μ s

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di magazzino	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Dati meccanici

Grado di protezione	IP67 / IP69K
Allacciamento	Cavo fisso da 200 mm con connettore M8x1, 3 poli
Materiale	
Involucro	ABS (polistirolo)
Uscita luce	PMMA
Cavo	PUR
Massa	circa. 15 g

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norma prodotto	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Resistenza agli urti	IEC / EN 60068, semisinusoidale, 40 g nel senso X, Y e Z
Resistenza alle vibrazioni	IEC / EN 60068-2-6, sinusoidale, 10 - 2000 Hz, 10 g nel senso X, Y e Z

Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤ 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

Accessori**OMH-4.1****OMH-ML6**

Staffa di montaggio

OMH-ML6-U

Staffa di montaggio

OMH-ML6-Z

Staffa di montaggio

OMH-11-02 Aperture-V-H 0.5 mm

È possibile applicare il diaframma longitudinale per il rilevamento di oggetti di dimensioni ridotte

OMH-11-04 Aperture-V-H 1.0 mm

È possibile applicare il diaframma longitudinale per il rilevamento di oggetti di dimensioni ridotte

OMH-11-06 Aperture-V-H 1.5 mm

È possibile applicare il diaframma longitudinale per il rilevamento di oggetti di dimensioni ridotte

OMH-11-08 Aperture-V-H 2.0 mm

È possibile applicare il diaframma longitudinale per il rilevamento di oggetti di dimensioni ridotte

V3-GM-5M-PUR

Scatola connessione cavi, M8, a 3 poli, cavo PUR

V3-WM-5M-PUR




Scatola connessione cavi, M8, a 3 poli, cavo PUR

REF-H85-2**REF-C110-2****REF-H60****REF-VR10****OFR-100/100**

Pellicola di riflessione 100 mm x 100 mm

REF-A17Per altri accessori vedere il sito Internet www.pepperl-fuchs.com

Curve/Diagrammi



Orientamento mascherine

Data di edizione: 2015-04-09 10:34 Data di stampare: 2015-04-09 2:18:16_ita.xml

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Posizionando la mascherina accertarsi che il disco del sensore sia coperto completamente con la mascherina nera.

