


Givare, induktiv


NBB0,6-4GM22-E3



- 0,6 mm i plan
- Miniaturkonstruktion



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer			
Växlingsfunktion			Normalt stängd (NC)
Utgångstyp			PNP
Känslavstånd	s_n		0,6 mm
Installation			inbyggbar
Utgångs typ			DC
Garanterat känslavstånd	s_a		0 ... 0,486 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}			0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}			0,29
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$			0,76
Reduktionsfaktor r_{Ms}			0,46
Anslutnings sätt			3-trådig
Specifikationer			
Arbetsspänning	U_B		10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f		0 ... 1300 Hz
Hysteres	H		typ. 5%
Polaritetsskydd			Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd			pulserande
Spänningsfall	U_d		≤ 3 V
Arbetsström	I_L		0 ... 100 mA
Läckström	I_r		0 ... 0,1 mA typ. vid 25 °C
Tomgångsström	I_o		≤ 10 mA
Funktions indikering			LED, gul

Kungöresdatum: 2024-04-25 Datum för utgåva: 2024-04-25 : 220685_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN IEC 60947-5-2
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kabel
Kapslingsmaterial		Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta		PC
Skyddsklass		IP67
kabel		
Kabeldiameter		2,6 mm \pm 0,1 mm
Böjningsradie		> 10 x kabeldiameter
Material		PUR
Färg		grå
Antal kärnor		3
Ledartvärsnitt		0,055 mm ²
Längd	L	2 m
Dimensioner		
Längd		22 mm
Diameter		4 mm

Anslutningstilldelning

