





- Robuste Metallausführung
- Chemisch beständig

Abmessungen



Technische Daten

Lichtleiterlänge	l	5000 mm
Lichtleiterdurchmesser	d	5 mm
Adapterform		18
Endstück		Zylindrisch
Biegeradius		min. 20 mm
Faserbündeldurchmesser		1,6 mm
Faserverteilung	Fv	optisch getrennt
Öffnungswinkel		68 °

Zulassungen	CE
-------------	----

Umgebungstemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Schutzart	IP40
-----------	------

Technische Daten

Material		
Lichtaustritt		Glas
Mantel		Metall
Kern		Glasfaser
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Adapter		PBT
Auszugskraft		120 N
Lichtleitergeräte		
Geräteserien		VL18LL VariKont M

Anwendung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

