

Rollo de cable sin procesar CBL-PUR-ABG-GY-04x034-100M




■ sin halógeno

Cable, PUR/PP, gris de 4 hilos, apantallado



Dimensiones



Datos técnicos

Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 300 V CA/CC
Conformidad		
Sin halógenos		DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		
Cable fijo		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Cable		conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento		4,8 mm
Radio de flexión		> 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Fuerza de pelado de la funda		max. 100 N / 300 mm
Color de cubierta		gris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos		4

Fecha de publicación: 2023-02-20 Fecha de edición: 2023-02-20 : 231825_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Sección transversal		0,34 mm ²
Color de núcleos		Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo		19 x 0,15 mm Ø
Blindaje		Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
Longitud	L	100 m
Código de cable		Li 9Y 11YM 4 x 0,34
Material		
Sin halógenos		si
Cable		
Revestimiento		PUR sobre base de poliether
Aislamiento del hilo		PP
Resistencia química		bueno

Asignación de conexión



Accesorios

	V1S-W-ABG-PG9	Conector macho M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campo
--	----------------------	--