

Sensor indutivo


NRB8-18GH40-E2



- Fator de redução = 1
- Resistente a campo magnético
- Invólucro de aço inoxidável
- Face frontal em conformidade com a FDA



Dimensões



Dados técnicos

| Dados gerais | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Função de comutação | | Normalmente aberto (NA) |
| Tipo de saída | | PNP |
| Intervalo de comutação | s_n | 8 mm |
| Montagem | | nivelado |
| Polaridade de saída | | DC |
| Intervalo seguro de comutação | s_a | 0 ... 6,48 mm |
| Factor de redução r_{AI} | | 1 |
| Factor de redução r_{Cu} | | 1 |
| Factor de redução $r_{1.4301}$ | | 1 |
| Factor de redução r_{St37} | | 1 |
| Tipo de saída | | de 3 fios |
| Dados característicos | | |
| Tensão de funcionamento | U_B | 10 ... 30 V DC |
| Frequência de comutação | f | 0 ... 1200 Hz |
| Histerese | H | tipo 5 % |
| Protecção contra as inversões da polaridade | | protecção contra polaridade inversa |

Data de publicação: 2022-05-23 Data de emissão: 2022-05-23 : 238516_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Dados técnicos

| | | |
|---|-----------|--|
| Protecção contra curto-circuito | | cíclico |
| Queda de tensão | U_d | $\leq 2\text{ V}$ |
| Tesão de isolamento de medição | U_{BIS} | 60 V |
| Corrente de funcionamento | I_L | 0 ... 200 mA |
| Corrente residual | I_r | 0 ... 0,5 mA tipo 0,1 μA com 25 °C |
| Corrente reactiva | I_0 | $\leq 14\text{ mA}$ |
| Retardamento de prontidão | t_v | max. 15 ms |
| Campo magnético de corrente contínua | B | 200 mT |
| Campo magnético alternativo | B | 200 mT |
| Indicação do estado de comutação | | LED multiorifícios, amarelo |
| Características da segurança funcional | | |
| MTTF _d | | 1393 a |
| Vida útil (T _M) | | 20 a |
| Grau de cobertura do diagnóstico (GCD) | | 0 % |
| Conformidade de directivas e normas | | |
| Conformidade-padrão | | |
| Padrões | | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Autorizações certificados | | |
| Classe de protecção | | II |
| Tesão de isolamento de medição | U_i | 60 V |
| Resistência de tensão transitória de medição | U_{imp} | 800 V |
| Autorização UL | | cULus Listed, General Purpose Class 2 Power Source |
| Autorização CCC | | Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC. |
| Condições ambiente | | |
| Temperatura ambiente | | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Temperatura de armazenamento | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Dados mecânicos | | |
| Tipo de saída | | Cabo PVC , 2 m |
| Secção transversal do condutor | | 0,34 mm ² |
| Material da caixa | | Aço inoxidável 1.4404 / AISI 316L |
| Superfície frontal | | LCP, (conformidade com FDA) |
| Grau de protecção | | IP68 / IP69K |
| Massa | | 73 g |
| Informações gerais | | |
| Material fornecido | | Fornecida com 2 porcas |

Conexão



Acessórios

| | | |
|---|--------------|---------------------------|
|  | BF 18 | Flange de montagem, 18 mm |
|---|--------------|---------------------------|

Data de publicação: 2022-05-23 Data de emissão: 2022-05-23 : 238516_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comEUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAlemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**