

Câble de raccordement

V11-G-YE2M-PVC-U-V3-GM




- Degré de protection IP68
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M8 à codage A, 3 broches, câble PVC jaune, certifié UL



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

| Connecteur 1 | |
|--------------------|--------------------|
| Raccordement | Connecteur femelle |
| Forme constructive | M12 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 3 |
| Codage | Codé A |
| Connecteur 2 | |
| Raccordement | Connecteur mâle |
| Forme constructive | M8 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 3 |
| Codage | Codé A |

Caractéristiques électriques

| | | |
|------------------|-------|--------------------------|
| Tension d'emploi | U_B | max. 48 V AC / 60 V C.C. |
| Courant d'emploi | I_B | max. 3 A |

Conformité

| | |
|--------------------------|---|
| Degré de protection | EN 60529 |
| connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104 |
| inflammabilité | UL 1581 , CEI 60332-1-2 |

Agréments et certificats

Date de publication: 2023-07-10 Date d'édition: 2023-07-10 : 240123_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS











Données techniques

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| Agrément UL | AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (câble) | |
| numéro de fichier UL | E231213 | |
| Conditions environnementales | | |
| Température ambiante | | |
| Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Câble, fixe | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Câble, flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
| Degré de pollution | 3 | |
| Caractéristiques mécaniques | | |
| Connecteur 1 | | |
| Couple de serrage | 0,6 Nm | |
| Protection contre le desserrage | disponible | |
| Installation avec outil | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm | |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
| Degré de protection | IP68 / IP69 | |
| Connecteur 2 | | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm | |
| Protection contre le desserrage | disponible | |
| Installation avec outil | moletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm | |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
| Degré de protection | IP68 | |
| Câble | | |
| Diamètre d'enveloppe | 4,3 mm | |
| rayon de courbure | > 15 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe | |
| Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 300 mm | |
| Couleur de la gaine | jaune (similaire à RAL 1021) | |
| Nombre de composants | 3 | |
| Section des fils | 0,34 mm ² | |
| Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 3: bleu Noyau 4: noir | |
| Construction du noyau | 19 x 0,15 mm Ø | |
| Longueur | L | 2 m |
| Code de câble | Li YY 3 x 0,34 | |
| Matériau | | |
| Connecteur | | |
| Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
| Poignée | TPU, noir | |
| joint d'étanchéité | FKM | |
| surface de contact | plaqué or (Au) | |
| inflammabilité | V-2 | |
| Câble | | |
| enveloppe | PVC | |
| isolation de fil | PVC | |
| inflammabilité | FT1 | |

Connexion



Accessoires

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | MH V1-SCREWDRIVER | Tournevis dynamométrique (0,6 Nm) |
|  | MH V1-BIT M12 | Capuchon enfichable M12 |
|  | V1/V3-LABELHOLDER | Porte-étiquette |
|  | V1/V3-LABEL | Étiquette de marquage |
|  | MH V1-Holder | Support universel modulaire pour connecteurs M12 |
|  | V1-CLIP | protection de déverrouillage pour connecteur M12 |
|  | V1-MARKING-RING-COLOR | Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleurs |
|  | MH V3-SCREWDRIVER | Tournevis dynamométrique (0,4 Nm) |
|  | MH V3-BIT M8 | Capuchon enfichable pour M8 |
|  | MH V3-Holder | Support universel modulaire pour connecteurs M8 |