

Cable de conexión

V1-W-YE0,3M-PVC-U-V1-G



- Grado de protección IP68/IP69
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PVC amarillo, homologación UL



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | |
|-------------------|----------------------|
| Conector 1 | |
| Conexión | Conector hembra |
| Tipo | M12 |
| Estilo | angulado |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |
| Conector 2 | |
| Conexión | conectores, recto |
| Tipo | M12 |
| Estilo | recto |
| Bloqueo | conexión de tornillo |
| Nº de polos | 4 |
| Codificación | Código A |

Datos eléctricos

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 250 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | I_B | máx. 4 A |

Conformidad

| | |
|---------------------|---|
| Grado de protección | EN 60529 |
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 |

Fecha de publicación: 2023-07-13 Fecha de edición: 2023-07-13 : 240776-0001_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com




Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Combustibilidad | UL 1581 , IEC 60332-1-2 | |
| Autorizaciones y Certificados | | |
| Autorización UL | AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable) | |
| Número UL File | E231213 | |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Cable fijo | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Cable flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 | |
| Datos mecánicos | | |
| Clavija | | |
| Par de apriete | 0,6 Nm | |
| Protección contra aflojamiento | existente | |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
| Ciclos de contacto | min. 100 | |
| Grado de protección | IP68/IP69 | |
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
| Diámetro del revestimiento | 4,3 mm | |
| Radio de flexión | > 15 x diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo | |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 50 N / 300 mm | |
| Color de cubierta | amarillo (similar a RAL 1021) | |
| Número de núcleos | 4 | |
| Sección transversal | 0,34 mm ² | |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro | |
| Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm Ø | |
| Longitud | L | 0,3 m |
| Código de cable | Li YY 4 x 0,34 | |
| Material | | |
| Clavija | | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
| Pinza | TPU, negro | |
| Junta | FKM | |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
| Combustibilidad | V-2 | |
| Cable | | |
| Revestimiento | PVC | |
| Aislamiento del hilo | PVC | |
| Combustibilidad | FT1 | |

Conexión



Accesorios

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | MH V1-SCREWDRIVER | Destornillador de par de apriete (0,6 Nm) |
|  | MH V1-BIT M12 | Cubierta enchufable M12 |
|  | V1/V3-LABELHOLDER | Soporte para etiquetas |
|  | V1/V3-LABEL | Placa de identificación |
|  | MH V1-Holder | Soporte universal modular para conectores M12 |
|  | V1-CLIP | Protección por bloqueo para conector M12 |
|  | V1-MARKING-RING-COLOR | Anillos de marcado para conectores M12, varios colores |