



Referencia de pedido

V19-G-BK2,2M-PUR-U/ABG-V19-G

Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano blindado de 8 clavijas

Características

- Componente reconocido UL
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados
- Cable resistente a flamas
- Resistente a hidrólisis y microbios
- sin halógeno
- Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8 + blindaje
Número UL File	E231213

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 2 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Diametro de pins	1 mm
Grado de protección	IP67 / IP68 / IP69k
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Au
Pinza	TPU, negro
Cable	PUR
Contratuercas	Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo	PP
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 6 mm
Radio de flexión	> 10 diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo
Color	negro
Hilos	8 x 0,25 mm ²
Montaje de escalera	14 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 2,2 m
Combustibilidad	
Portador de contactos	HB
Carcasa	V-2
Cable	FT2


Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Grado de protección	EN 60529:2000
Estándares	IEC 61076-2-101:2008
Combustibilidad	Grip: UL 94 Cable: UL 1581 Section 1100; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenos	IEC 60754-1:1994

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
-----------------	--

Conexión eléctrica





Tensión de funcionamiento máxima aceptable ≤ 30 V

Temperatura ambiente permisible máxima ≤ 80 °C (≤ 176 °F)