




# Télémètre

## VDM100-300-IBS/G2



- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Mesure de précision sans contact
- Détection ultrarapide des valeurs de mesure
- Régulation dynamique active
- Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevée
- Paramétrage simple avec 4 touches et affichage autolumineux

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 300 m, INTERBUS, fiche M12




### Fonction

Les appareils de télémétrie laser de la série VDM 100 sont conçus pour les grandes distances. Ils sont dotés d'une précision de répétition de 0,5 mm. Les bus de terrain et SSI sont utilisés comme interfaces de valeur. Ces dispositifs sont utilisés pour le positionnement précis des unités de commande de rack, des grues à portique, des véhicules à rail, des ascenseurs et d'autres unités mobiles linéaires.

### Application

- Positionnement précis des transstockeurs
- Positionnement rapide et précis des chariots mobiles
- Idéal pour les grues-portiques et les équipements de levage

### Informations de sécurité




### Informations de sécurité

#### Informations de laser de classe 2

- Attention : rayonnement laser visible et invisible. Ne jamais regarder directement le faisceau !
- L'irradiation peut provoquer des irritations, en particulier dans les environnements sombres. Ne dirigez pas l'appareil vers des personnes !
- Toute opération de maintenance ou de réparation doit obligatoirement être effectuée par le personnel d'intervention autorisé.
- Fixez le dispositif afin que l'avertissement soit clairement visible et lisible.
- Attention : l'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés dans ce document présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.

## Dimensions



## Données techniques

## Caractéristiques générales

Gamme de mesure	0,3 ... 300 m
Cible de référence	Réflecteur VDM01
Emetteur de lumière	diode laser
Valeurs caractéristiques du laser	
Remarque	VISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser	Laser de mesure : 1 Laser d'alignement : 2
Longueur d'arbre	Laser de mesure : 905 nm Laser d'alignement : 660 nm
divergence du faisceau	Laser de mesure : 2 mrad Laser d'alignement : 1 mrad
Durée de l'impulsion	Laser de mesure : 4 ns
Fréquence de répétition	Laser de mesure : 20 kHz
Performances optiques maximales en sortie	Laser d'alignement : 0,6 mW
Énergie d'impulsion max.	Laser de mesure : 12 nJ
méthode de mesure	Pulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements	15 m/s
Aide à l'alignement	pointeur à rayon laser laser de classe 2
Durée de vie	> 100000 h
Diamètre de la tache lumineuse	< 70 cm pour 300 m
Limite de la lumière ambiante	> 100000 Lux
Résolution	0,1 mm , réglable
Influence de la température	0,03 mm/K

## Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

## Données techniques


MTTF <sub>d</sub>		74 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
<b>Éléments de visualisation/réglage</b>		
Visual. état de commutation		4 LED
Éléments de contrôle		Tableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrage		Ecran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	18 ... 30 V CC
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Classe de protection		III (tension assignée 50 V)
Retard à la disponibilité	t <sub>v</sub>	< 10 s
<b>Interface</b>		
Type d'interface		INTERBUS
Vitesse de transfert		500 kBit/s
<b>Entrée/Sortie</b>		
Type d'entrée/sortie		2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité
<b>Entrée</b>		
Seuil de commutation		faible : U <sub>e</sub> < 6 V, haut : U <sub>e</sub> > 16 V
<b>Sortie</b>		
Seuil de commutation		faible : U <sub>a</sub> < 1 V, haut : U <sub>a</sub> > U <sub>b</sub> - 1 V
Courant de commutation		200 mA par sortie
<b>Conformité</b>		
Norme produit		EN 60947-5-2
Sécurité du laser		IEC 60825-1:2007
<b>Précision de mesure</b>		
Emission de valeurs de mesure		1 ms
Age moyen de la valeur de mesure		3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable
Offset		max. 2 mm (entre deux appareils)
précision absolue		± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproductibilité		< 0,5 mm
<b>Agréments et certificats</b>		
Conformité EAC		TR CU 020/2011
Agrément UL		cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification FDA		IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air		95 % , sans câblage
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Largeur du boîtier		140 mm
Hauteur du boîtier		100 mm
Degré de protection		IP65
Raccordement		M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In) , M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out) , M12x1 connecteur, 8 pôles, service
Matériau		
Boîtier		ABS / PC
Sortie optique		PMMA , à revêtement dur
Masse		env. 700 g

Date de publication: 2021-11-11 Date d'édition: 2021-11-11 : 241273\_fra.pdf


Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 PEPPERL+FUCHS

## Affectation des broches




## Assemblage




1	LED Power	verte
2	Affichage LCD	
3	TARGET-LED	verte
4	ERROR-LED	rouge
5	BUS-LED	verte
6	Touches de commande	

## Installation



Date de publication: 2021-11-11 Date d'édition: 2021-11-11 : 241273\_fra.pdf

## Caractéristiques techniques



## Accessoires

	<b>V15-G-PG9</b>	Prise câble, M12, 5 broches, à confectionner
	<b>Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehör</b>	Fonction de mise à la terre pour série LS610 / LS611 / VDM100
	<b>Schutzkappe LS610 Zubehör</b>	Jeu de capuchons de protection M12 (fiche + connecteur) pour séries LS610 / LS611
	<b>OMH-VDM100-01</b>	Angle de support avec miroir de réflexion pour les capteurs de mesure de distance
	<b>OMH-LS610-01</b>	Equerre de fixation pour transmetteur de données optiques
	<b>OMH-LS610-01</b>	Equerre de fixation pour transmetteur de données optiques
	<b>OMH-LS610-02</b>	Kit de montage direct composé de 4 douilles filetées M4
	<b>OMH-LS610-32</b>	Équerre de fixation pour barrières de données et appareils de mesure de distance
	<b>REF-VDM01</b>	Réflecteur pour détecteurs de mesure de distance
	<b>REF-VDM02</b>	Réflecteur pour détecteurs de mesure de distance
	<b>OFR-500/500</b>	Film réflecteur
	<b>OFR-1000/1000</b>	Film réflecteur 1000 mm x 1000 mm