



Codifica d'ordine

ML4.2-8-H-20-RT/DS/25/95/136

Sensore fotoelettrico a riflessione con attenuazione dello sfondo

Con connettore a spina (M8 x 1), 4 poli

Caratteristiche


- Doppio sensore con due spot luminosi
- I punti luminosi sono collegati a entrambe le uscite di commutazione indipendenti
- Differenza bianco-nero molto piccola
- Indicazione di cortocircuito e sotto-tensione
- Anelli di fissaggio in metallo rinforzato
- Versione non manomettibile grazie all'impossibilità di eseguire impostazioni
- Uscite push-pull

Certificazione

La serie ML4.2 è caratterizzata da un design standard, robusto e potente in un alloggiamento miniaturizzato. L'alloggiamento offre il grado di protezione IP67/IP69K, una lente antigraffio e resistente agli agenti chimici, LED ad alta visibilità e robuste boccole metalliche per il montaggio. Sono disponibili sensori regolabili e a prova di manomissione con un'uscita push-pull e un interruttore light ON/dark ON elettrico. I sensori hanno un limite di luce ambiente elevato. I riflessi dallo sfondo vengono soppressi. Lo spot luminoso nitido e insolitamente piccolo e i tempi di risposta rapidi offrono la massima precisione di commutazione sui bordi degli oggetti. Sono disponibili entrambe le sorgenti luminose rosse e infrarosse. Il soppressore dello sfondo a fuoco fisso e ad alte prestazioni è una funzione utile. I sensori sono ideali per il rilevamento preciso di oggetti e per una vasta gamma di applicazioni.


Data di edizione: 2012-02-27 13:45 Data di stampare: 2012-04-19 242711_ita.xml

Dimensioni



Allacciamento elettrico

Opzione:




- = Intervento in presenza di luce
- = commutazione sullo scuro

Appuntare conciliarsi



Indicatori/Elementi di comando



1	Indicatore d'esercizio	Verde
2	Indicatore interruttore Q1	giallo
3	Indicatore interruttore Q2	giallo
3	Asse ricevitore	
4	Asse trasmettitore	

Dati tecnici**Dati generali**

Campo di scansione	7 ... 20 mm
Campo di scansione max.	2 ... 25 mm
Attenuazione dello sfondo	a partire da 25 mm
Trasmittitore fotoelettrico	2 LED
Tipo di luce	Luce rossa 660 nm
Differenza bianco-nero (6%/90%)	circa. 1 mm
Diametro chiazza luce	2 spot luminosi: Ampiezza 2,5 mm Distanza 5 mm a 20 mm
Angolo di apertura	circa. 5 °
Limite luce estranea	
Luce equivalente	40000 Lux
Luce intermittente	5000 Lux

Caratteristiche sicurezza funzionale

MTTF _d	1940 a
Durata dell'utilizzo (T _M)	20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)	0 %

Indicatori / Elementi di comando

Indicatore di esercizio	LED verde, acceso in modo permanente Power on , Indicatore di sottotensione: LED verde a pulsazioni (circa 0,8 Hz) , corto circuito : LED verde lampeggiante (circa 4 Hz)
Indicatore delle funzioni	LED giallo: lampeggiamento in presenza di un oggetto riconosciuto

Dati elettrici

Tensione di esercizio	U _B	10 ... 30 V DC
Ondulazione		10 %
Corrente a vuoto	I ₀	< 20 mA

Uscita

Tipo di circuito	Intervento in presenza di luce: +UB Intervento in assenza di luce: 0 V	
Uscita del segnale	2 uscite bilanciate, protezione da cortocircuiti e inversione di polarità	
Tensione di comando	max. 30 V DC	
Corrente di comando	max. 100 mA	
Caduta di tensione	U _d	≤ 2,5 V DC
Frequenza di commutazione	f	500 Hz
Tempo di reazione		1 ms

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di magazzino	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Dati meccanici

Classe di protezione	IP67 / IP69K
Allacciamento	Connettore a spina (M8 x 1), 4 poli
Materiale	
Involucro	ABS (polistirolo)
Uscita luce	PMMA
Massa	circa. 10 g

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norma prodotto	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Resistenza agli urti	IEC / EN 60068, semisinusoidale, 40 g nel senso X, Y e Z
Resistenza alle vibrazioni	IEC / EN 60068-2-6, sinusoidale, 10 - 150 Hz, 5 g nel senso X, Y e Z

Omologazioni e certificati

Conformità CE	sì
omologazione UL	cULus Listed
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

Accessori**OMH-4.1****OMH-ML6****OMH-ML6-U****OMH-ML6-Z****V31-GM-2M-PVC**



scatola connessione cavi, M8, a 4 poli, cavo PVC

V31-WM-2M-PVC


scatola connessione cavi, M8, a 4 poli, cavo PVC

Per altri accessori vedere il sito Internet www.pepperl-fuchs.com

Curve/Diagrammi



Curve/Diagrammi



Data di edizione: 2012-02-27 13:45 Data di stampare: 2012-04-19 242711_ita.xml

