



Bestellbezeichnung

ODT-MAC401-ND-WH-5601

Stationäres Hochgeschwindigkeits-Lesegerät für Codegeschwindigkeiten bis zu 20 m/s und 60 fps, Data Matrix ECC 200 Code, gewinkelte Blickrichtung, VGA-Auflösung, Ethernet, RS 232

Merkmale

- bis zu 60 Lesungen pro Sekunde
- bis zu 20 m/s Bewegungsgeschwindigkeit
- Omnidirektionales Lesen
- Auswertung von bis zu 256 Grauwertstufen mit adaptiver Grauwertschwelle
- VGA-Ausgang
- Integrierter Fehlerbildspeicher

Funktion


Das stationäre Lesegerät ist ein Lesesystem für die Erkennung von Data Matrix-Codes. Durch den leistungsstarken Signalprozessor und optimierte Dekodieralgorithmen bietet das Gerät höchste Lesegeschwindigkeiten.

Die Konfiguration erfolgt einfach und komfortabel über die serienmäßige Ethernet-Schnittstelle mit Hilfe eines Standard-Web-Browsers oder über serielle Anbindung. Die Einrichtung wird durch den integrierten Laserpointer und den VGA-Videoausgang unterstützt. Darüber hinaus besitzt das Gerät einen integrierten Fehlerbildspeicher.

Typische Einsatzbereiche der stationären Lesegeräte sind:

- Dokumentenhandling
- Druckmaschinen
- Identifikation in der Verpackungs- und Lagertechnik
- Erkennung von Leiterplatten


Anzeigen / Bedienelemente



1	Buchse LAN	
2	Buchse VGA	
3	Stecker 24VDC + IO	
4	Status LED	gelb/rot/grün

Elektrischer Anschluss

VGA




Pin	Signal
1	OUT VSYNC
2	GND
3	OUT R
4	OUT G
5	GND
6	OUT B
7	OUT HSYNC

LAN



Pin	Signal
1	TX+ Ethernet
2	TX- Ethernet
3	RX+ Ethernet
4	NC
5	NC
6	RX- Ethernet
7	NC
8	NC

VCC/I-O/RS232



Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND	9	Good
2	GND	10	Bad
3	GND IO	11	Trigger
4	+UB	12	NC
5	+UB	13	TX RS232
6	+UB IO	14	RX RS232
7	NC	15	IN 3
8	IN 2		

Veröffentlichungsdatum: 2012-10-29 16:48 Ausgabedatum: 2013-09-03 247892_ger.xml

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Lichtart	Integrierter LED-Blitz (weiß)
Symbologien	Data Matrix ECC 200
Leseabstand	60 mm
Schärfentiefe	± 5 mm
Lesefeld	30 mm x 20 mm
Modulgröße	≥ 0,2 mm
Sensorprinzip	Kamerasystem
Auswertefrequenz	max. 60 Hz
Objektgeschwindigkeit	getriggert ≤ 20 m/s
Data Matrix	
Symbolgröße	quadratisch bis 48 x 48 Module rechteckig bis 16 x 48 Module
Datenformat	ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256, alle nach ISO 646
Datenkapazität	348 numerisch, 259 ASCII, 172 Byte
Orientierung	omnidirektional

Kenndaten

Bildaufnehmer	
Typ	CMOS, Global Shutter
Pixelanzahl	752 x 480 Pixel
Graustufen	256
Bildaufnahme	verzögerungsfrei, programmgesteuert oder extern getriggert

Anzeigen/Bedienelemente

LED-Anzeige	für Gut/Schlecht-Lesung
-------------	-------------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V DC ± 15%, PELV
Leerlaufstrom	I_0	max. 250 mA
Leistungsaufnahme	P_0	6 W

Schnittstelle

Physikalisch	RS 232
Protokoll	ASCII
Übertragungsrate	9600 ... 115200 Bit/s
Kabellänge	max. 30 m

Ausgang

Anzahl/Typ	2 Elektronikausgänge, PNP, optisch entkoppelt optional bis zu 4 Ausgänge
Schaltspannung	extern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Schaltstrom	100 mA je Ausgang
Kabellänge	max. 30 m

Ausgang 1

Ausgangstyp	Videoausgang, RGB (75 Ohm), 1 Vpp
Auflösung	VGA, 800 x 600 Pixel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Video: Buchse, 7-polig Versorgung/Schnittstellen/Ein- und Ausgänge: Sub-D 15-polig UNC LAN: RJ-45-Buchse, 8-polig
Material	
Gehäuse	Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
Masse	ca. 760 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität	
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN 61326-1, EN 61000-6-4
Normenkonformität	
Störfestigkeit	EN 61326-1
Störaussendung	EN 61000-6-4
Schutzart	EN 60529

Zubehör**ODZ-MAC-CAB-VIDEO**

Videokabel VGA

ODZ-MAC-CAB-15POL-2,5M-FEMALE

Anschlusskabel Sub-D-Buchse, 15-polig

V45-G-10M-V45-G

Netzwerkkabel RJ-45, Kategorie 5

ODZ-TRIGGERBOX-SK

Triggerbox für stationäre Lesegeräte

ODZ-MAC-CAB-15POL-5M-FEMALE

Anschlusskabel Sub-D-Buchse, 15-polig

ODZ-MAC-PWR-24V

Netzteil 24 V DC

ODZ-MAC-CAB-24V-R2-2M

Anschlusskabel für Netzteil/RS 232

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com

Abmessungen

