



Marque de commande

VAZ-FK-S-BK-2,5MM-1000M

Câble plat AS-Interface pour tension auxiliaire jusqu'à 24 V

Fonction


- Par lames de contact
- Résistant aux influences de l'environnement
- Résistant à la flexion
- Irréversibilité grâce à la géométrie de câbles
- Non halogéné (sans PVC)
- Sans dépôt de silicone
- Graduations en mètres

Accessoire

VAZ-FK-ED3

Joint terminal AS-Interface pour câble plat

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	300 V
intensité de courant maximal admissible	Conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4

Conditions environnementales

Température du conducteur	Mode de fonctionnement : 90 °C (363 K) Court-circuit : 200 °C (473 K)
Température ambiante	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K) immobile, -25 ... 85 °C (248 ... 358 K) mobile

Caractéristiques mécaniques

Section des fils	Fil extra fin en cuivre, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295 section transversale 2,5 mm ²
rayon de courbure	rayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2 Contrainte de flexion autorisée uniquement sur le côté large du câble
Contrainte de traction	50 N/mm ² max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3
Matériau	Composé de caoutchouc EM3, basé sur la norme DIN VDE 0207 Partie 21
isolation de fil	Mélange de caoutchouc conforme DIN VDE 0207 Part 20
Câble	
Couleur	couleur noire (similaire à RAL 9005)
Longueur du câble	1000 m