




Kabelstecker V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Industrial Ethernet
- Cat 5/Cat 5e-Kabel
- Schutzart IP65 / IP67
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Ölbeständig
- Halogenfrei
- Schirm an Verschraubung aufgelegt
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Kabelstecker, M12, 8-polig, Y-Kodierung, PUR-Kabel, geschirmt



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1

Anschluss	Stecker
Bauform	M12
Ausführung	gerade
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	8
Kodierung	Y-kodiert

Steckverbinder 2

Anschluss	freies Leitungsende
-----------	---------------------

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	U_r	30 V DC
Bemessungsstrom	I_r	6 A (Versorgung) 0,5 A (Daten)
Durchgangswiderstand		max. 5 mΩ

Konformität

Schutzart	EN 60529
Feldbusstandard	Ethernet-Hybrid
Steckverbindung	Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Komponentenkategorie	CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
Entflammbarkeit	UL 1581
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10

Umgebungsbedingungen

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-10 Ausgabedatum: 2024-07-11 Dateiname: 274323_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Umgebungstemperatur		
Steckverbinder		-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt		-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Anzugsdrehmoment		0,4 Nm
Losrüttelsicherung		vorhanden
Werkzeugmontage		Längsrändel
Steckzyklen		min. 100
Schirmung		Schirm an Verschraubung aufgelegt
Schutzart		IP65/IP67
Kabel		gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser		7,6 mm
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Mantelfarbe		schwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl		8
Aderquerschnitt		4 x 0,15 mm ² (Daten) 4 x 0,6 mm ² (Versorgung)
Aderfarbe		Ader 1: weiß/orange Ader 2: orange Ader 3: weiß/grün Ader 4: grün Ader 5: blau Ader 6: weiß Ader 7: braun Ader 8: schwarz
Aderaufbau		19 x 0,1 mm (Daten) 19 x 0,2 mm (Versorgung)
Schirm		Cu-Geflecht, verzinkt, 85 % Bedeckung
Länge	L	5 m
Kabelkurzzeichen		94H
Schleppkettentauglichkeit		
Schleppkettenzyklen		min. 2000000
Verfahrgeschwindigkeit		max. 3 m/s
Verfahrweg		4,5 m
Beschleunigung		max. 3 m/s ²
Masse		485 g
Material		
LABS-Freiheit		ja
Halogenfreiheit		ja
Steckverbinder		
Schraubverbindung		Zink-Druckguss, vernickelt
Griffkörper		TPU, schwarz
Kontaktoberfläche		Ni/Au
Entflammbarkeit		V-2
Kabel		
Mantel		PUR
Aderisolation		PP
Ölbeständigkeit		ja
Entflammbarkeit		FT1

Anschlussbelegung



Veröffentlichungsdatum: 2024-07-10 Ausgabedatum: 2024-07-11 Dateiname: 274323_ger.pdf