


WCS Módulo Interface WCS-DG310

- Hasta 4 cabezas de lectura conectables
- Montaje sobre raíl simétrico DIN
- El interruptor integrado
- DeviceNet-Interface

Módulo Interface WCS con Interface DeviceNet



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Instalación Montaje en raíl simétrico

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF_d 180 a

Duración de servicio (T_M) 10 a

Factor de cobertura de diagnóstico (DC) 0 %

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B 10 ... 30 V CC

Consumo de potencia P₀ ≤ 3,6 W (sin cabezas de lectura)

Interface 1

Datos técnicos

Conexión para	Control
Tipo de Interfaz	DeviceNet
Cuadencia de la transferencia	máx. 500 kBit/s
Salida de datos	Código binario
Bus-Resistencia terminal	conmutable
Interface 2	
Conexión para	Cabeza de lectura
Cabezas lectoras conectables	WCS...-LS221 , WCS...-LS121
Tipo de Interfaz	RS-485
Modo de transferencia	medioduplex
Cuadencia de la transferencia	62,5 kBit/s
RS485-Resistencia terminal	conmutable
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura	1 ms
Conformidad con la normativa	
Aviso de perturbación	EN 55011, cl. A: 2007
Resistencia a la perturbación	EN 61000-6-2:2005
Autorizaciones y Certificados	
Autorización CCC	Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , sin aturdimiento
Temperatura de almacenaje	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa	≤ 80 %
Datos mecánicos	
Tipo de conexión	Interface 1: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm ² , 5 polos Interface 2: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm ² Interfaz 3: Conexión de terminal, 2 pines
Anchura de la carcasa	23 mm
Altura de la carcasa	116 mm
Profundidad de la carcasa	115 mm
Grado de protección	IP20
Material	Plástico
Posición del montaje	cualquiera
Masa	aprox. 130 g

Conexión

