




Module d'interface WCS WCS-CG310

- Possibilité de raccordement 4 têtes de lecture max.
- Montage sur rail symétrique DIN
- Commutateur intégré
- Interface CANopen

Module d'interface WCS avec interface CANopen



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Montage montage sur rail symétrique

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF_d 180 a

Durée de mission (T_M) 10 a

Couverture du diagnostic (DC) 0 %

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi U_B 10 ... 30 V CC

Puissance absorbée P₀ ≤ 3,6 W (sans têtes de lecture)

Interface 1

Données techniques

Raccordement pour		Système de commande
Type d'interface		CANopen
Vitesse de transfert		max. 1 MBit/s
Sortie de données		Code binaire
Résistance de terminaison des bus		commutable
Interface 2		
Raccordement pour		Tête de lecture
Têtes de lecture connectables		WCS...-LS221 , WCS...-LS121
Type d'interface		RS-485
Mode de transfert		half-duplex
Vitesse de transfert		62,5 kBit/s
Résistance terminale RS485		commutable
Cycle de mise à jour, tête de lecture		1 ms
Conformité aux normes		
Emission d'interférence		EN 55011, cl. A: 2007
Immunité		EN 61000-6-2:2005
Agréments et certificats		
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnementales		
Température de service		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , sans câblage
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		≤ 80 %
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Interface 1 : Connecteur Sub-D, 9 broches Interface 2 : Borne de serrage $\leq 2,5$ mm ² Interface 3 : Connexion de terminal, à 2 broches
Largeur du boîtier		23 mm
Hauteur du boîtier		111 mm
Profondeur du boîtier		117 mm
Degré de protection		IP20
Matériau		Plastique
position d'intégration		quelconque
Masse		env. 130 g

Connexion

