



Referencia de pedido

OHV300-CHARGER-B15

Cargador para OHV300 con módem Bluetooth integrado

Características

- Botón de llamada para localizar el dispositivo.

Función

El cargador OHV-CHARGER-B15 le permite cargar el dispositivo portátil OHV200*. Además, el cargador incluye un módem Bluetooth y una conexión mini USB para la transmisión de datos.

Accesorios

USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Cable adaptador, USB a mini USB


ODZ-MAH-SUPPLY

Partes de la red

ODZ-MAH-5V-110V

Partes de la red

Dimensiones



Datos técnicos

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde: alimentación
Indicación de la función	LED azul: Conexión Bluetooth
Conmutador	Bluetooth
Teclas	1 botón

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	5 V CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 1 A

Interface

Físico	Bluetooth (clase II) , Mini USB
Frecuencia emisora	2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Potencia de emisión	0,002 W

Salida

Corriente de salida	≤ 542 mA
Tensión de salida	4,2 V CC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje	-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)

Datos mecánicos

Conexión	Alimentación de tensión: hembra para clavija hueca 5,5 mm interface : Mini USB
Masa	122 g
Dimensiones	115 mm x 83 mm x 60 mm (L x A x H)

Información general

Volumen de suministro	Cargador + Cable adaptador, USB a mini USB
-----------------------	--

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Compatibilidad electromagnética	ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Seguridad	EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008
Espectro de radiofrecuencia	ETSI EN 300328:V1.8.1
Estándar	EN 50581:2012

Fecha de publicación: 2016-04-15 15:28 Fecha de edición: 2016-04-15 280901_spa.xml