




Referencia de pedido

V19S-G-1,7/3M-PVC-V50

Cable adaptador, M12, 8 pines a RS 232

Dimensiones



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 30 V CA/CC

Entrada

Tensión de entrada 5 V CC

Corriente de entrada mín. 500 mA

Datos mecánicos

Conexión Conector macho M12, 8 polos
RJ-50 , 10 clavijas

Cable

Color negro

Número de núcleos 6


Sección transversal 0,14 mm²

Blindaje Trenzado

Longitud L Cable en bobina: 1,7 m / 3,3 m extendida

Masa aprox. 170 g

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2016-12-16 08:25 Fecha de edición: 2017-01-12 297298_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com