


Equipo de consulta inductivo

NBN2-F58E-100S3-E8-V1

- Indicación luminosa de 3 bandas extremadamente luminoso
- Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas
- Completamente sin halógeno y silicona



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Función de conmutación		2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salida		PNP
Distancia de conmutación de medición	s_n	2 mm
Instalación		no enrasado
Polaridad de salida		CC
Distancia de conmutación asegurada	s_a	0 ... 1,62 mm
Factor de reducción r_{AI}		0,35
Factor de reducción r_{Cu}		0,35
Factor de reducción $r_{1,4301}$		0,7

Fecha de publicación: 2022-05-30 Fecha de edición: 2022-05-30 : 297908_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Factor de reducción r_{Ms}		0,45
Tipo de salida		4-hilos
Datos característicos		
Tensión de trabajo	U_B	10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 100 Hz
Protección contra la inversión de polaridad		protegido
Protección contra cortocircuito		sincronizado
Caída de tensión	U_d	≤ 3 V
Tensión nominal de aislamiento	U_{BIS}	60 V
Corriente de trabajo	I_L	0 ... 100 mA
Corriente residual	I_r	0 ... 0,5 mA tip. 0,1 μ A a 25 °C
Corriente en vacío	I_0	≤ 15 mA
Campo continuo magnético	B	100 mT
Campo alterno magnético	B	100 mT
Supresión		típico 1 s
Display de tensión de trabajo		LED verde
Indicación del estado de conmutación		Estado de conmutación "close" = LED rojo Estado de conmutación "open" = LED amarillo
Datos característicos de seguridad funcional		
MTTF _d		1445 a
Duración de servicio (T_M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Estándares		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤ 36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de conexión		Conector macho M12 x 1 , 4 polos
Hilo del captador de carcasa		PUR (sin halógeno)
Material de la carcasa		Amplificador; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Osciladores; PBT
Grado de protección		IP65
Clase de protección		II

Conexión



Asignación de conexión



Color del conductor según EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Información adicional

Indicaciones de seguridad

Para el uso o empleo deben observarse las leyes o directivas y normas correspondientes.

No puede producirse ninguna alteración ni cambio al aparato.
No es posible hacer reparaciones.

La Clase de protección II (Aislamiento de protección) se puede realizar sólo bajo las condiciones de instalación mencionadas.

Accesorios

	V1-G-OR2M-POC	Juego de cables hembra de terminación única M12 recto con codificación A, 4 pines, cable POC resistente a cordones de soldadura naranja, adecuado para aplicaciones robóticas, resistente a la torsión, resistente al aceite, reticulado molecular
--	----------------------	--