




Banda de código

PXV000121M-CA25-000762

- Resistencia química elevada
- Poco peso
- Montaje autoadhesivo
- Gran resistencia a temperaturas extremas
- Resistencia mecánica elevada

Cinta de código Data Matrix

Dimensiones



Datos técnicos

| Datos generales | | |
|--|--|---|
| Posición inicial | | 762 m |
| Longitud | | 121 m |
| Anchura | | 25 mm (versión de 1 fila) |
| Diámetro exterior | | máx. 180 mm (con longitud máxima de cinta de códigos de 100 m) |
| Diámetro interno | | 76 mm (Mandril) |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura de trabajo | | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Temperatura del montaje | | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) |
| Resistencia a las influencias atmosféricas | | Radiación ultravioleta Humedad Niebla salina (150 h / 5%) |
| Resistencia química | | Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles |
| Datos mecánicos | | |
| Robustez del material | | 150 µm |
| Material | | Poliéster-Laminat |
| Superficie | | Poliéster , mate |
| Masa | | 6,3 g / m |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|--|
| Resistencia a la rotura | ≥ 150 N |
| Tolerancia de fabricación | ± 1 mm/m |
| Adhesivo | Adhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h |
| Fuerza adhesiva | Valores medios (FTM2) Aluminio : 24 N / 25 mm acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
| Nota | Longitud máx. de cinta de códigos de 100 m por rollo |

Código de tipo

Estructura del código de tipo (información sobre pedidos)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| P | X | V | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | M | - | C | A | 2 | 5 | - | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | |
|------------|--|
| PXV | Tipo de sensor |
| PXV | Sistema de posicionamiento Data Matrix (PXV) |

| | |
|--------------------------------|---|
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) | Longitud de la cinta de código |
| 1 ... 100000 | Longitud total de la cinta de código en m |

| | |
|----------|---------------------------|
| M | Unidad de longitud |
| M | Metro |

| | |
|-----------|---|
| CA | Tipo de código |
| C | Data Matrix ECC200, tamaño de símbolo 12 x 12 |
| A | Cinta absoluta |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 25 | Anchura de la cinta de código |
| 25 | 25 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| (2) (2) (2) (2) (2) (2) | Posición inicial |
| 0 ... 099999 | Posición inicial de la cinta de código en m |