




Banda de código

PXV000163M-CA25-000000

- Resistencia química elevada
- Poco peso
- Montaje autoadhesivo
- Gran resistencia a temperaturas extremas
- Resistencia mecánica elevada

Cinta de código Data Matrix

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales		
Posición inicial		0 m
Longitud		163 m
Anchura		25 mm (versión de 1 fila)
Diámetro exterior		máx. 180 mm (con longitud máxima de cinta de códigos de 100 m)
Diámetro interno		76 mm (Mandril)
Condiciones ambientales		
Temperatura de trabajo		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura del montaje		10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricas		Radiación ultravioleta Humedad Niebla salina (150 h / 5%)
Resistencia química		Aceites Grasas Combustibles Disolvente alifático ácidos débiles
Datos mecánicos		
Robustez del material		150 µm
Material		Poliéster-Laminat
Superficie		Poliéster , mate
Masa		6,3 g / m

Datos técnicos

Resistencia a la rotura	≥ 150 N
Tolerancia de fabricación	± 1 mm/m
Adhesivo	Adhesivo a base de acrilato ; Endurecimiento 72 h
Fuerza adhesiva	Valores medios (FTM2) Aluminio : 24 N / 25 mm acero (inoxidable) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm
Nota	Longitud máx. de cinta de códigos de 100 m por rollo

Código de tipo

Estructura del código de tipo (información sobre pedidos)

P	X	V	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	M	-	C	A	2	5	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PXV	Tipo de sensor
PXV	Sistema de posicionamiento Data Matrix (PXV)

(1) (1) (1) (1) (1) (1)	Longitud de la cinta de código
1 ... 100000	Longitud total de la cinta de código en m

M	Unidad de longitud
M	Metro

CA	Tipo de código
C	Data Matrix ECC200, tamaño de símbolo 12 x 12
A	Cinta absoluta

25	Anchura de la cinta de código
25	25 mm

(2) (2) (2) (2) (2) (2)	Posición inicial
0 ... 099999	Posición inicial de la cinta de código en m