




RFID-Transponder IQC21-15L15 500pcs

- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Konform mit ISO 15693
- Klebbares, robustes Papierlabel
- 64 Bit Fixcode
- 896 Bit Speicher frei verfügbar

Datenträger



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsfrequenz 13,56 MHz

Speicher

Chip Typ I-CODE SLIX (NXP)

EEPROM 896 Bit

UID 64 Bit

Speicherorganisation 4 Byte/Block

Lesezyklen unbegrenzt

Schreibzyklen 100000

Datenhaltezeit 50 Jahre

Richtlinienkonformität

Funkanlagen

Richtlinie 2014/53/EU EN 300330

RoHS

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) IEC/EN 63000

Normenkonformität

Schutzart EN 60529

Veröffentlichungsdatum: 2022-12-15 Ausgabedatum: 2022-12-15 Dateiname: 304030_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

RFID	ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Mechanische Daten	
Gehäuselänge	14,5 mm
Gehäusebreite	14,5 mm
Gehäusehöhe	0,2 mm
Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	Papier
Montage	aufklebbar
In Luft	ja
Masse	1 g
Bauform	Etikett
Hinweis	Verpackungseinheit 500 Stück