




Control-Codeband

PGV*-CC25-*

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit

Control-Codeband für System PGV

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Startmarkernummer	1 ... 999
Anzahl	1 ... 999
Länge	1 m pro Control-Code-Nummer
Breite	25 mm (1-reihige Ausführung)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%)

Chemische Beständigkeit

Öle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren

Mechanische Daten

Materialstärke	150 µm
Material	Polyester-Laminat

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-22 Ausgabedatum: 2023-06-22 Dateiname: 299655_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Oberfläche	Polyester , matt
Masse	6,3 g / m
Reißfestigkeit	≥ 150 N
Fertigungstoleranz	± 1 mm/m
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm

Zusätzliche Informationen

Beispiel einer Bestellinformation

Es werden Control-Codes von **150** bis **199** benötigt. Die Bestellung erfolgt anhand der Startnummer des Nummernkreises und der fortlaufenden Anzahl des benötigten Nummernkreises.

Daraus ergibt sich die Bestellbezeichnung **PGV-CC25-150-050-SET**. Die Zahl **50** in der Bestellbezeichnung steht für die Anzahl der Control-Codestreifen von je 1 m Länge. Die Zahl **150** in der Bestellbezeichnung steht für die Startnummer.

HINWEIS: Control-Codenummern von 1 ... 999 können nach Bedarf bestellt werden. Im vorliegenden Beispiel besteht die Lieferung aus 50 Control-Codestreifen von je 1 m Länge. Das Control-Codeband ist 1 Meter lang und kann bei Bedarf auch gekürzt werden. Bitte beachten Sie, dass abhängig von der Überfahrgeschwindigkeit und der Messrate des Lesekopfes das Control-Codeband eine Mindestlänge haben muss, um sicher detektiert zu werden.

Typenschlüssel

Aufbau des Typenschlüssels (Bestellinformationen)

P	G	V	-	C	C	2	5	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	-	S	E	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

PGV	Sensortyp
PGV	Position Guided Vision

CC	Codeart
C	DataMatrix ECC200, Symbolgröße 12x12
C	Control-Code

25	Breite des Control-Codebandes
25	25 mm





















(1) (1) (1) (1) (1)	Start-Control-Code-Nr.
00001 ... 00999	Startnummer des Control-Codebandes

(2) (2) (2) (2) (2)	Anzahl
00001 ... 00999	Anzahl der Control-Codestreifen von je 1 m Länge.

Passende Systemkomponenten

	PGV100RS-F213-R4-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F213-R4-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B25-V1D-8438	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV150I-F200-B16-V15	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-B16-V15-8482	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Passende Systemkomponenten

	PGV100R-F200-B16-1,5M-7800	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100RS-F200-B16-1,5M-8606	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100RS-F200-B16-1,5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-B16-1,5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-B16-1,5M-KOL	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100RS-F213-B16-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV40RS-F213-B16-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV40R-F213-B16-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F213-B16-1.5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B16-V15	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B16-V15-8438	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B17-V1D	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B25-V1D	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-B6-V15B	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-R4-V19	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200A-R4-V19-6829	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200-B17-V1D-7477	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100-F200-R4-V19	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100I-F200-B16-V15	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100I-F200A-R4-V19	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-22 Ausgabedatum: 2023-06-22 Dateiname: 299655_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
 www.pepperl-fuchs.com









 USA: +1 330 486 0001
 fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
 fa-info@de.pepperl-fuchs.com



 Singapur: +65 6779 9091
 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Passende Systemkomponenten

	PGV100SI-F200A-R4-V19	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100SI-F200A-R4-V19-7941	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV150I-F200A-B17-V1D	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV150I-F200A-B25-V1D	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV150I-F200A-R4-V19	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-R4-1,5M	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-B16-V15-7666	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
	PGV100R-F200-B16-CJD	Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Zubehör

	PGV25M-CD160-CLEAR	Schutzfolie für PGV-Codeband
	PGV25M-CD100-CLEAR	Schutzfolie für PGV-Codeband