

# Détecteur inductif


## NEB3-8GM30-E0-5M-PUR



- 3 mm, noyable
- Portée augmentée
- Gamme de température étendue  
-40 ... +85 °C



### Dimensions



### Données techniques

#### Caractéristiques générales

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Fonction de commutation                   |       | Normalement ouvert (NO)  |
| Type de sortie                            |       | NPN  |
| Portée nominale                           | $s_n$ | 3 mm   |
| Montage                                   |       | noyable  |
| Polarité de sortie                        |       | CC   |
| Portée de travail                         | $s_a$ | 0 ... 2,43 mm  |
| Élément de commande                       |       | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)<br>8 mm x 8 mm x 1 mm |
| Facteur de réduction $r_{Al}$             |       | 0,4  |
| Facteur de réduction $r_{Cu}$             |       | 0,3  |
| Facteur de réduction $r_{1.4301}$         |       | 0,75   |
| Facteur de réduction $r_{Ms}$             |       | 0,45   |
| Type de sortie                            |       | 3 fils   |
| <b>Valeurs caractéristiques</b>           |       |  |
| Tension d'emploi                          | $U_B$ | 5 ... 30 V   |
| Fréquence de commutation                  | $f$   | 0 ... 3500 Hz  |
| Course différentielle                     | $H$   | typ. 5%  |
| Protection contre l'inversion de polarité |       | protégé  |
| Protection contre les courts-circuits     |       | pulsé  |

Date de publication: 2024-04-23 Date d'édition: 2024-04-24 : 304615-100000\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Chute de tension   | $U_d$ | $\leq 1,5$ V  |
| Courant d'emploi   | $I_L$ | 0 ... 100 mA  |
| Courant résiduel   | $I_r$ | 0 ... 0,2 mA  |
| Consommation à vide  | $I_0$ | $\leq 10$ mA  |
| Retard à la disponibilité                                      | $t_v$ | $\leq 100$ ms   |
| Visualisation de l'état de commutation                         |       | LED jaune   |
| <b>Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle</b> |       |   |
| MTTF <sub>d</sub>  |       | 960 a   |
| Durée de mission (T <sub>M</sub> )                             |       | 20 a  |
| Couverture du diagnostic (DC)                                  |       | 0 %   |
| <b>conformité de normes et de directives</b>                   |       |   |
| Conformité aux normes  |       |   |
| Normes   |       | EN 60947-5-2:2007<br>EN 60947-5-2/A1:2012<br>IEC 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2 AMD 1:2012   |
| <b>Agréments et certificats</b>                                |       |   |
| Agrément UL  |       | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source   |
| agrément CCC   |       | Les produits dont la tension de service est $\leq 36$ V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| <b>Conditions environnementales</b>                            |       |   |
| Température ambiante   |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)  |
| Température de stockage  |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)  |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b>                             |       |   |
| Type de raccordement   |       | câble   |
| Matériau du boîtier  |       | laiton nickelé  |
| Face sensible  |       | LCP   |
| Degré de protection  |       | IP65 / IP66 / IP67  |
| <b>Câble</b>   |       |   |
| Diamètre du câble  |       | 3,3 mm $\pm$ 0,15 mm  |
| rayon de courbure  |       | > 10 x Kabeldurchmesser   |
| Matériau   |       | PUR   |
| Couleur  |       | noir  |
| Nombre de composants   |       | 3   |
| Section des fils   |       | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Longueur   | L     | 5 m   |
| <b>Dimensions</b>  |       |   |
| Longueur   |       | 30 mm   |
| Diamètre   |       | 8 mm  |
| <b>Informations générales</b>                                  |       |   |
| Volume de livraison  |       | 2 écrous hexagonaux inclus  |

## Connexion

