

Cable de conexión

V1-G-B-BK0,2M-PUR-U-V11-G




- Pin 2 y 4 puenteados
- Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
- Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Grado de protección IP68/IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Juego de cables, conector M12 recto con codificación A, de 4 pines a conector M12 recto con codificación A, de 3 pines, cable PUR negro, aprobado por UL, adecuado para cadena de arrastre, resistente a la torsión



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | | |
|-----------------|------------------------|--|
| Personalización | pines 2 y 4 puenteados | |
| Conector 1 | | |
| Conexión | Conector hembra | |
| Tipo | M12 | |
| Estilo | recto | |
| Bloqueo | conexión de tornillo | |
| Nº de polos | 4 | |
| Codificación | Código A | |
| Conector 2 | | |
| Conexión | conectores, recto | |
| Tipo | M12 | |
| Estilo | recto | |
| Bloqueo | conexión de tornillo | |
| Nº de polos | 3 | |
| Codificación | Código A | |

Datos eléctricos

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| Tensión de trabajo | U_B | máx. 250 V CA/CC |
| Corriente de trabajo | I_B | máx. 4 A |

Conformidad

| | |
|---------------------|----------|
| Grado de protección | EN 60529 |
|---------------------|----------|

Fecha de publicación: 2024-03-27 Fecha de edición: 2024-03-27 : 306640_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

| | | |
|---|--|-------|
| Conector | conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101 | |
| Combustibilidad | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |
| Sin halógenos | IEC 60754-1 | |
| Autorizaciones y Certificados | | |
| Autorización UL | ESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) | |
| Número UL File | E231213 | |
| Condiciones ambientales | | |
| Temperatura ambiente | | |
| Clavija | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
| Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Cable flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 | |
| Datos mecánicos | | |
| Clavija | | |
| Par de apriete | 0,6 Nm | |
| Protección contra aflojamiento | existente | |
| Instalación de la herramienta | moleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm | |
| Ciclos de contacto | min. 100 | |
| Grado de protección | IP68/IP69 | |
| Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6 | |
| Diámetro del revestimiento | 4,3 mm | |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo | |
| Fuerza de pelado de la funda | max. 80 N / 300 mm | |
| Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
| Número de núcleos | 3 | |
| Sección transversal | 0,34 mm ² | |
| Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro | |
| Construcción del núcleo | 42 x 0,1 mm Ø | |
| Longitud | L | 0,2 m |
| Código de cable | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | |
| Idoneidad de las cadenas de arrastre | | |
| Ciclos de cadenas de arrastre | min. 5000000 | |
| Velocidad de movimiento | max. 3,3 m/s | |
| Distancia transversal | máx. 5 m | |
| Aceleración | max. 5 m/s ² | |
| Ciclos de torsión | min. 1000000 | |
| Esfuerzo de torsión | ± 180 °/m | |
| Material | | |
| Sin PWIS | si | |
| Sin halógenos | si | |
| Clavija | | |
| Conexión de tornillo | Fundición de cinc, niquelado | |
| Pinza | TPU, negro | |
| Junta | FKM | |
| Superficie de contacto | chapado en oro (Au) | |
| Combustibilidad | V-2 | |
| Cable | | |
| Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
| Hilos | cobre (Cu) | |
| Aislamiento del hilo | PP | |
| Resistencia a los rayos UV | si | |

Fecha de publicación: 2024-03-27 Fecha de edición: 2024-03-27 : 306640_spa.pdf

Datos técnicos

| | |
|---|-------|
| Resistencia química | bueno |
| Resistencia al aceite | si |
| Resistencia del lubricante de refrigeración | si |
| Resistencia microbiana | si |
| Resistencia a la hidrólisis | si |
| Combustibilidad | FT2 |

Asignación de conexión

