



Signalsäule Sirenelement


VAZ- HORN-70MM-0..100DBA-8TONE

- Modulare Bauweise
- Bajonettssystem zur einfachen Montage und Demontage
- Lautstärke einstellbar
- 8 verschiedene Tonvarianten
- 70-mm-Baureihe

Signalsäule Sirenelement 8 Töne



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

UL File Number	E223176
Farbe	schwarz
Frequenz	ca. 900 Hz/2,8 kHz
Lautstärke	82 ... 102 dB

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	600 a
-------------------	-------

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	U _e	24 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	≤ 32 mA

Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 60947-5-1:2004+A1:2009 EN 60947-1:2007

Normenkonformität

Schutzart	EN 60529:2000
-----------	---------------

Umgebungsbedingungen

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 307857_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65
Anschluss	Bajonettsystem
Lebensdauer	min. 5000 Stunden

Parametrierung



Passende Systemkomponenten

	VAZ-CLAMP-70MM-90°	Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckel
	VAZ-70MM-IO	Signalsäule Anschlusselement IO-Link mit Abschlussdeckel

Veröffentlichungsdatum: 2022-06-30 Ausgabedatum: 2022-06-30 Dateiname: 307857_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com