



Bestellbezeichnung

V1S-K-PG9P-90

Einbauadapter, M12/PG9, 4-polig;
Kunststoffausführung

Merkmale


- Kunststoffausführung
- Vorderwand-/Schraubmontage
- M12-Stecker in jeder Position montierbar

Zubehör

V1S-B

Blindstopfen für M12-Stecker

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M12
Anschluss 2	freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP67 bei Abdichtung mit O-Ring
Anschluss	Einzellitzen mit Aderendhülsen

Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Stecker	Kunststoff
Dichtung	NBR
Aderisolation	PVC

Kabel

Aderzahl	4
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Länge	L 80 mm
Montage	Vorderwandmontage PG9

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529

Hinweise

O-Ring (13,3 x 1,5) und Kontermutter sind enthalten und montiert.

Elektrischer Anschluss

